

插接继电器，3 个转换触点 没有 LED，115 V AC，10 A 宽度 38 mm，MT 系列



产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	插入式继电器
产品类型名称	LZX
综合技术数据	
复位电压百分比 与输入电压比较	30 %
耐冲击性	
• 符合 IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
开关特性	单稳的
开关转换功能的结构形式	转换开关
开关转换功能的结构形式 强制执行的	不
机械式使用寿命 (转换周期)	
• 典型	20 000 000
热电流	10 A
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	K
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K
控制电路/控制	
控制馈电电压 AC 时	

<ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz 时 测定值 • 60 Hz 时 测定值 	115 V 115 V
控制馈电电压频率	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 测定值 • 2 测定值 	50 Hz 60 Hz
供电电压频率 用于辅助和控制电路 测定值	50 ... 60 Hz
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 50 Hz 时	
<ul style="list-style-type: none"> • 初始值 • 终值 	0.9 1.1
工作区要素控制馈电电压测定值 AC 时 60 Hz 时	
<ul style="list-style-type: none"> • 初始值 • 终值 	0.9 1.1
继电器驱动的结构形式	(已)极化的
产品组件 插座	不





辅助电路	
开关触点的类型	转换器
材料 开关触点	AgNi 90/10
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量	
<ul style="list-style-type: none"> • 用于辅助触点 	3

主电路	
电压类型	AC

接口/ 接线端子	
产品功能	
<ul style="list-style-type: none"> • 端子可拆卸 	不

装入/固定/外廓尺寸	
装入位置	任意的
紧固类型	安装底座
高度	36.5 mm
宽度	35.5 mm
深度	69 mm

正树/批准：

General Product Approval		Declaration of Conformity		other
 UL	 VDE		 EG-Konf.	Miscellaneous Confirmation

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=LZX:MT326115>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:MT326115>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/LZX:MT326115>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT326115&lang=en

上一次修改 :

2019/9/13