

SITOR- 柱状保险丝 , 22 x 127 mm , 20 A , gS , Un AC : 1500 V , Un 直流 : 1000 V



版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 柱状保险丝

一般技术数据

熔断片操作等级	gS
熔断片尺寸	22x127 mm
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	20 A
供电电压 / DC 时	1 000 V
工作电压 / 测定值	1 500 V

主电路

工作电流 / 额定值	20 A
------------	------

产品详细信息

产品组件 / 冲击报警装置	不
装入位置	任意, 最好垂直
净重	96 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NC2320-0MK>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NC2320-0MK>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2320-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



