

!!! 停产产品!!! 首选的后续型号为 3RQ2000-1CW01。耦合继电器 工业外壳 3 个镀硬金转换触点 宽电压范围 24 V 至 240 V AC/DC 螺栓型端子



相似插图

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	安装在工业外壳中的耦合继电器
产品类型名称	3RS18

综合技术数据	
防护等级 IP	IP20
开关特性	单稳的
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	K
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K
控制馈电电压 1 AC 时	
• 50 Hz 时	24 ... 240 V
• 60 Hz 时	24 ... 240 V
控制馈电电压 1	
• DC 时	24 ... 240 V
继电器驱动的结构形式	(已)极化的
产品组件 插座	不

辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量	
• 用于辅助触点	3

主电路	
电压类型	AC/DC

输出	
电流负载能力 输出继电器的 AC-15 时	
• 250 V 时 50/60 Hz 时	3 A
电流负载能力 输出继电器的 DC-13 时	
• 24 V 时	1 A
• 125 V 时	0.2 A

接口/ 接线端子	
电气连接规格	螺栓连接

装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	螺栓和扣接固定于安装导轨35mm
高度	102 mm
宽度	22.5 mm
深度	91 mm

正树/批准：	
General Product Approval	Declaration of Conformity



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)


[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RS1800-1HW01>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-1HW01>



上一次修改：

2019/9/4