

!!! 停产产品!!! 首选的后续型号为 3RQ2000-2BW00。耦合继电器 工业外壳 2 个转接开关 组合电压 24 V 和 110-120 V AC/DC 笼卡型端子连接







相似插图

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	安装在工业外壳中的耦合继电器
产品类型名称	3RS18

综合技术数据	
防护等级 IP	IP20
开关特性	单稳的
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	K
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K
控制馈电电压 1 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	24 V
• 50 Hz 时	110 ... 120 V
• 60 Hz 时 测定值	24 V
• 60 Hz 时	110 ... 120 V
控制馈电电压 1	
• DC 时 测定值	24 V

继电器驱动的结构形式	(已)极化的
产品组件 插座	不
<b>辅助电路</b>	
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量	
• 用于辅助触点	2
<b>主电路</b>	
电压类型	AC/DC
<b>输出</b>	
电流负载能力 输出继电器的 AC-15 时	
• 250 V 时 50/60 Hz 时	3 A
电流负载能力 输出继电器的 DC-13 时	
• 24 V 时	1 A
• 125 V 时	0.2 A
<b>接口/ 接线端子</b>	
电气连接规格	弹簧连接
<b>装入/固定/外廓尺寸</b>	
紧固类型	螺栓和扣接固定于安装导轨35mm
高度	94 mm
宽度	22.5 mm
深度	91 mm

正树/批准：

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC	 UL	 EAC
	 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>
		<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
<b>Test Certificates</b> <a href="#">Miscellaneous</a>	<b>other</b> <a href="#">Confirmation</a>	

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)  
[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2BQ00>

**Cax 在线发生器**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2BQ00>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RS1800-2BQ00>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1800-2BQ00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2BQ00&lang=en)



上一次修改：



2019/9/4