

!!! 停产产品!!! 首选的后续型号为 3RQ2000-2BW00。耦合继电器 工业外壳 2 个转接开关 宽电压范围 24 V 至 240 V AC/DC 笼卡型端子连接



相似插图

| | |
|--------|----------------|
| 产品品牌名称 | SIRIUS |
| 产品名称 | 安装在工业外壳中的耦合继电器 |
| 产品类型名称 | 3RS18 |

| 综合技术数据 | |
|--|--------------|
| 防护等级 IP | IP20 |
| 开关特性 | 单稳的 |
| 参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | K |
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | K |
| 参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | K |
| 控制馈电电压 1 AC 时 | |
| • 50 Hz 时 | 24 ... 240 V |
| • 60 Hz 时 | 24 ... 240 V |
| 控制馈电电压 1 | |
| • DC 时 | 24 ... 240 V |
| 继电器驱动的结构形式 | (已)极化的 |
| 产品组件 插座 | 不 |

| 辅助电路 | |
|---------------|---|
| 常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 |
| 常开触点数量 用于辅助触点 | 0 |
| 转换器数量 | |
| • 用于辅助触点 | 2 |

| 主电路 | |
|------|-------|
| 电压类型 | AC/DC |

| 输出 | |
|-----------------------|-------|
| 电流负载能力 输出继电器的 AC-15 时 | |
| • 250 V 时 50/60 Hz 时 | 3 A |
| 电流负载能力 输出继电器的 DC-13 时 | |
| • 24 V 时 | 1 A |
| • 125 V 时 | 0.2 A |

| 接口/ 接线端子 | |
|----------|------|
| 电气连接规格 | 弹簧连接 |

| 装入/固定/外廓尺寸 | |
|------------|------------------|
| 紧固类型 | 螺栓和扣接固定于安装导轨35mm |
| 高度 | 94 mm |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 深度 | 91 mm |

正树/批准：

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



CCC



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2BW00>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RS1800-2BW00>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RS1800-2BW00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1800-2BW00&lang=en



上一次修改 :



2019/9/4