

小型接触器，焊针连接,2 NO + 2 NC 螺钉固定 (对角) 42V AC
50/60Hz AC 运行 !!!停产产品 !!! 后继者是 SIRIUS 3RT23/25



相似插图

| | |
|--|-------|
| 产品名称 | 小型接触器 |
| 产品类型名称 | 3TK20 |
| 接触器的结构尺寸 | 0 |
| 防护等级 IP 正面的 | IP00 |
| 参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | K |
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | Q |
| 参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | Q |
| 极数 用于主电路 | 4 |
| 常开触点数量 用于主触点 | 2 |
| 常闭触点数量 用于主触点 | 2 |
| 工作电流 | |
| • AC-1 时 400 V 时 — 环境温度 40 °C 时 测定值 | 16 A |
| • AC-3 时 400 V 时 测定值 | 9 A |
| 额定功率 | |
| • AC-1 时 400 V 时 测定值 | 10 kW |
| • AC-3 时 400 V 时 测定值 | 4 kW |

| | |
|---------------|---------|
| 电压类型 控制馈电电压的 | AC |
| 控制馈电电压 AC 时 | |
| • 50 Hz 时 测定值 | 42 V |
| • 60 Hz 时 测定值 | 42 V |
| 控制馈电电压频率 | |
| • 1 测定值 | 50 Hz |
| • 2 测定值 | 60 Hz |
| 控制规格 开关操动机构的 | 常规的 |
| 常闭触点数量 用于辅助触点 | 0 |
| • 无延迟转换的 | 0 |
| • 滞后转换的 | 0 |
| 常开触点数量 用于辅助触点 | |
| • 无延迟转换的 | 0 |
| • 超前转换的 | 0 |
| 紧固类型 | 螺栓固定 |
| • 并排装配 | 是的 |
| 高度 | 36 mm |
| 宽度 | 45 mm |
| 深度 | 55.5 mm |
| 电气连接规格 | |
| • 用于主电路 | 焊片连接 |
| • 用于辅助和控制电路 | 焊片连接 |

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3TK2022-6AD2>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK2022-6AD2>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3TK2022-6AD2>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK2022-6AD2&lang=en

特性曲线: 脱扣特征, I²t, 允通电流

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TK2022-6AD2/char>

其他特性曲线 (如电气寿命, 开关频率)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TK2022-6AD2&objecttype=14&gridview=view1>

上一次修改:

2019/9/13