

INSTA 接触器 0/1 自动 带 4 个常开触点 触点用于 230V AC , 400V
25A 控制 230V AC



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	Insta 接触器
电压类型 / 工作电压	AC
电压类型 / 用于操控装置	AC
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	25 A
工作电压 / 测定值	
• 最小值	440 V
• 最大值	440 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20
交换容量	
通断能力有效功率 / 白炽灯负载时	2 000 W
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	2.2 W

主电路

工作电流 / 测定值 25 A

控制电流

控制馈电电压

- 测定值 230 V
- 测定值 / 最大值 230 V

产品详细信息

产品组件 / 用于手动切换的滑杆 是的

产品扩展 / 可安装 / 辅助装置 是的

数

常闭触点数量 0

常开触点数量 4

机械设计

高度 90 mm

宽度 36 mm

深度 71 mm

安装深度 64 mm

宽度分配单元的数量 2

净重 261 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2 Q
- 符合 IEC 81346-2:2009 Q

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5TT5830-6>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5TT5830-6>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5830-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



