

SITOR 熔断片,含 两侧内螺纹, 输入: 710 A, aR, Un AC: 900 V, Un DC: 440 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带双面内螺纹
标识报警器结构	前端标示警报器
熔断体规格	针对特殊应用的熔断器
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	其他
熔断片操作等级	aR
交变荷载系数 (WL)	0.9
电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	710 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	900 V
• DC 时	440 V
交换容量	
电流通断能力	

- 符合 IEC 60947-2 / 测定值

100 kA

耗散

损耗功率 [W] 150 W

损耗功率 [W]

- 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极
- 最大值

150 W

150 W

产品详细信息

产品描述 无不可更换性

机械设计

装入位置 任意，最好垂直

环境条件

环境温度 -20 ... +50 °C

气候级 -20 到 +50，相对湿度为 95% 时

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

other

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE6437-7>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE6437-7>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE6437-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



