


SITOR 熔断片,含 测量触点, NH000, 输入: 125 A, aR, Un  
AC: 690 V, Un DC: 440 V, 前端标示报警器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	前端标示报警器
开关触点规格	带螺旋连接板, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH

一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH000
熔断片操作等级	aR

电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	125 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V

产品详细信息	
产品描述	无不可更换性

## 机械设计

装入位置 任意，最好垂直

## 环境条件

环境温度 -20 ... +50 °C

气候级 -20 到 +50，相对湿度为 95% 时

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2 F
- 符合 IEC 81346-2:2009 F

## Declaration of Conformity



EG-Konf.

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE8822-0MK>

**Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE8822-0MK>

**图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8822-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8822-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88...OMK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82...OMK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83...OMK	68	50	70,5	25	61	6	45	150