

NH 熔断器底座 尺寸 00, 1极 160A 690V (1000V) 扁形连接, 95mm<sup>2</sup>



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断器系统
螺纹规格 / 螺帽	M8
螺纹规格 / 连接螺栓的	M8
产品的规格	NH 底座
一般技术数据	
极数	1
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	其他
使用类别	无
断路器 / 基础类型	3NH30
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	160 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V
电力	
额定电流 I <sub>n</sub> / IEC, DIN / VDE / 在 40 Cel 时	147.2 A

## 产品详细信息

产品组件 / 向内摆动装置	不
极限短路电流 (Icu) 分断能力	
• AC 时 / 测定值	120 kA
• DC 时 / 测定值	25 kA

## 连接





• 可连接的导线截面 / 连接快速接头	6 ... 70 mm <sup>2</sup>
• 可连接的导线截面	
— 端子排上	1.5 ... 16 mm <sup>2</sup>
— 插入连接上	2.5 ... 50 mm <sup>2</sup>
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	14 N·m
电气连接规格	带法兰式连接端口
• 用于主电路	扁平连接件

## 机械设计

高度	122 mm
宽度	34 mm
深度	60 mm
紧固类型	固定式装入
紧固类型	
• 滑块安装	不
净重	212 g

## 证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CSA  KEMA  UR  EG-Konf.		<a href="#">Special Test Certificate</a> <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>

Shipping Approval	other
-------------------	-------



GL

[Environmental Conformations](#)

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NH3030>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NH3030>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH3030](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3030)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>