

NH 熔断器底座 尺寸 00 , 3极 160A 690V (1000V) 扁形连接,95mm²



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断器系统
螺纹规格 / 螺帽	M8
螺纹规格 / 连接螺栓的	M8
产品的规格	NH 底座
一般技术数据	
极数	3
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	其他
使用类别	无
断路器 / 基础类型	3NH40
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	160 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V
电力	
额定电流 I _n / IEC , DIN / VDE / 在 40 Cel 时	147.2 A

产品详细信息

产品组件 / 向内摆动装置	不
极限短路电流 (Icu) 分断能力	
• AC 时 / 测定值	120 kA
• DC 时 / 测定值	25 kA

连接

• 可连接的导线截面 / 连接快速接头	6 ... 70 mm ²
• 可连接的导线截面	
— 端子排上	1.5 ... 16 mm ²
— 插入连接上	2.5 ... 50 mm ²
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	14 N·m
电气连接规格	带法兰式连接端口
• 用于主电路	扁平连接件

机械设计

高度	122 mm
宽度	102 mm
深度	60 mm
紧固类型	固定式装入
紧固类型	
• 滑块安装	不
净重	709 g

证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



KEMA



UR



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Shipping Approval	other
-------------------	-------



GL

[Environmental Conformations](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NH4030>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NH4030>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4030

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



