

SITOR 熔断器底座 400A 690V 1极 带螺栓端子 固定尺寸为 80mm



| 版本 | |
|---|----------|
| 产品品牌名称 | SENTRON |
| 产品名称 | NH 熔断器系统 |
| 螺纹规格 / 连接螺栓的 | M10 |
| 一般技术数据 | |
| 极数 | 1 |
| 使用类别 | 无 |
| 电源电压 | |
| 电流 / AC 时 / 测定值 | 400 A |
| 供电电压 | |
| • AC 时 / 测定值 | 690 V |
| • DC 时 | 690 V |
| 电力 | |
| 额定电流 I_n / IEC , DIN / VDE / 在40 Cel时 | 368 A |
| 产品详细信息 | |
| 产品组件 / 向内摆动装置 | 不 |
| 连接 | |

| | |
|--------------|-----------|
| 拧紧扭矩 / 螺栓连接时 | 10 N·m |
| 电气连接规格 | 用于安装在安装板上 |

机械设计

| | |
|--|----------|
| 高度 | 111.7 mm |
| 宽度 | 36 mm |
| 紧固类型 | 固定式装入 |
| 紧固类型 | 不 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 滑块安装 | 不 |

证书

| | |
|---|---|
| 参考标示 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 | F |
| <ul style="list-style-type: none"> • 符合 IEC 81346-2:2009 | F |

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NH5323>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NH5323>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH5323

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



| Type | Dimensions | | | |
|---------|------------|-----|------|----|
| | A | B | C | D |
| 3NH5023 | 59 | M8 | 35.5 | 11 |
| 3NH5323 | 64 | M10 | 38 | 11 |

