

NH 熔断器底座 尺寸 2L 400A 1000V 用于光伏设备应用



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断器系统
螺纹规格 / 连接螺栓的	M10
产品的规格	NH 底座 3NH
一般技术数据	
极数	1
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH2L
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	400 A
供电电压	
• DC 时	1 000 V
电力	
额定电流 I_n / IEC , DIN / VDE / 在40 Cel时	368 A
产品详细信息	
产品组件 / 向内摆动装置	是的
极限短路电流 (I_{cu}) 分断能力	

• DC 时 / 测定值

25 kA

连接

拧紧扭矩 / 螺栓连接时

20 N·m

电气连接规格

用于安装在安装板上

• 用于主电路

扁平连接件

机械设计

高度

326 mm

宽度

83 mm

深度

144 mm

紧固类型

固定式装入

紧固类型

• 滑块安装

不

净重

1 724 g

证书

参考标示

• 符合 DIN EN 61346-2

F

• 符合 IEC 81346-2:2009

F

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NH7360-4>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NH7360-4>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7360-4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Baugröße	Maße a1 mm	a2	b	c	d	e	f	g
1	71,3	71,3	266	230	67	124	316,4	317,7
1L	71	75	306	270	73	130	362	313
2L	79	83	326	296	87	144	390	336
3L	93	97	341	311	101	158	418	360
1XL	71	76	325	289	73	124	380	332
2XL	79	83	341	311	87	144	410	354