

低压高分断能力熔断器，NH0，输入：40 A，gG，Un AC：500 V，前端标示报警器，导电握耳



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断体
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	是
开关触点规格	无腐蚀，镀银
熔断体规格	NH 熔断体

一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH3
熔断片操作等级	gL/gG
断路器 / 基础类型	3NA3
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	40 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	500 V

防护等级	
防护等级 IP	IP20，带连接导线

交换容量	
------	--

电流通断能力	
<ul style="list-style-type: none"> • DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值 • 符合 IEC 60947-2 / 测定值 	<p>25 kA</p> <p>120 kA</p>

耗散

损耗功率 [W]	3.4 W
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	3.4 W

电力

额定电流 I_n / IEC , DIN / VDE / 在40 Cel时	38 A
电流限制特性曲线号码 / 通过能量	DE_3NA_2_500_gG_63

机械设计

宽度	
<ul style="list-style-type: none"> • 外壳的 	30 mm
装入位置	任意, 最好垂直
净重	252 g

环境条件

环境温度	-5 ... +40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 存放期间 	20°C 时的空气湿度 90%
气候级	-20 到 +50 , 相对湿度为 95% 时

证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 • 符合 IEC 81346-2:2009 	<p>F</p> <p>F</p>

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	Shipping Approval	other
--------------------------	--------------------------	--------------

[Miscellaneous](#)



GL

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NA3017>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NA3017>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3017

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

