

J 级熔断片 15A 600V 延时，国家安装规定 注意！



| 版本              |         |
|-----------------|---------|
| 产品品牌名称          | SENTRON |
| 产品名称            | 柱状保险丝   |
| 产品的规格           | 圆柱形设计   |
| 一般技术数据          |         |
| 熔断片操作等级         | 惰性      |
| 熔断片尺寸           | J 级     |
| 电压类型            | AC      |
| 电流 / AC 时 / 测定值 | 15 A    |
| 供电电压 / DC 时     | 300 V   |
| 工作电压 / 测定值      | 600 V   |
| 主电路             |         |
| 工作电流 / 额定值      | 15 A    |
| 产品详细信息          |         |
| 产品组件 / 冲击报警装置   | 不       |
| 装入位置            | 任意，最好垂直 |
| 净重              | 46 g    |

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2 F
- 符合 IEC 81346-2:2009 F

## General Product Approval



## 更多信息

### Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NW4105-2HG>

### Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NW4105-2HG>

### 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW4105-2HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW4105-2HG)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



