

SITOR 熔断器负荷开关 开关 14 x 51, 至 50A, 690V AC



版本	
产品名称	SITOR 熔断器式隔离开关
操作元件的结构形式	其他
一般技术数据	
极数	3
熔断器熔丝的制造尺寸	NH00
使用类别	符合 IEC 60947-3 ; AC 22B/50 A/400 V ; AC22B/20 A/690 V
熔断片尺寸	14x51 mm
工作电压	<ul style="list-style-type: none"> • AC 时 / 测定值 / 最大值 690 V • DC 时 / 测定值 / 最大值 800 V
防护等级	
防护等级 IP / 正面的	其他
电力	
持续电流 / 测定值	50 A
适应性	
应用适宜性	

- | | |
|----------|----|
| • 主开关 | 不 |
| • 负载切断开关 | 是的 |
| • 急停开关 | 不 |
| • 安全 | 是的 |

產品功能

产品功能 / 熔断器监控	不
--------------	---

短路

特定短路电流 (I _q) / 测定值	100 kA
--------------------------------	--------

连接

可连接的导线截面	
• 单芯线的	1.5 ... 35 mm ²
• 多芯线	1.5 ... 35 mm ²
电气连接规格 / 用于主电路	螺栓连接

机械设计

高度	69 mm
深度	95.5 mm
紧固类型	
• 地面安装	不
• 正面装配	是的
• 导轨安装	不
净重	318.8 g

证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NC1493>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NC1493>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1493



