

SITOR 熔断器底座 22x 127 63A 1500V AC/1000V DC 1极



版本	
产品名称	SITOR 熔断器式隔离开关
操作元件的结构形式	箱盖手柄
一般技术数据	
极数	1
熔断器熔丝的制造尺寸	NH00
使用类别	AC20B/DC20B
熔断片尺寸	22x127 mm
工作电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AC 时 / 测定值 / 最大值 1 500 V</li> <li>• DC 时 / 测定值 / 最大值 1 000 V</li> </ul>
防护等级	
防护等级 IP / 正面的	IP20
电力	
持续电流 / 测定值	63 A
适应性	
应用适宜性	

• 主开关	不
• 负载切断开关	不
• 急停开关	不
• 安全	不

## 產品功能

产品功能 / 熔断器监控	不
--------------	---

## 短路

特定短路电流 (Iq) / 测定值	50 kA
-------------------	-------

## 连接

可连接的导线截面	
• 单芯线的	1 ... 50 mm <sup>2</sup>
• 多芯线	1 ... 50 mm <sup>2</sup>
电气连接规格 / 用于主电路	螺栓连接

## 机械设计

高度	200 mm
深度	102 mm
紧固类型	
• 地面安装	是的
• 正面装配	不
• 导轨安装	不
净重	480 g

## 证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

## General Product Approval

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NC2391-0MK>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NC2391-0MK>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC2391-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2391-0MK)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

# Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

