

SITOR 熔断片,含 两侧内螺纹, NH3, 输入: 800 A, aR, Un
AC: 690 V, Un 直流: 440 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带双面内螺纹
标识警报器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带双面内螺纹, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH3
熔断片操作等级	aR
交变荷载系数 (WL)	0.95
电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	800 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V
交换容量	

电流通断能力	
<ul style="list-style-type: none"> 符合 IEC 60947-2 / 测定值 	120 kA
耗散	
损耗功率 [W]	135 W
损耗功率 [W] <ul style="list-style-type: none"> 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 	135 W
产品详细信息	
产品描述	无不可更换性
机械设计	
装入位置	任意，最好垂直
环境条件	
环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时
证书	
参考标示 <ul style="list-style-type: none"> 符合 DIN EN 61346-2 符合 IEC 81346-2:2009 	F F
General Product Approval	Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NC3238-6U>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NC3238-6U>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC3238-6U

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>