

低压高分断能力熔断器，NH000，输入：100 A，aM，Un AC：500 V，前端标示报警器，导电握耳



版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断体
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	是
开关触点规格	无腐蚀，镀银
熔断体规格	NH 熔断体

一般技术数据

熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH00
断路器 / 基础类型	3ND
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	100 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	500 V

防护等级

防护等级 IP	IP20，带连接导线
---------	------------

交换容量

电流通断能力	
--------	--

- 符合 IEC 60947-2 / 测定值

120 kA

耗散

损耗功率 [W]	4.9 W
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	4.9 W

电力

额定电流 I_n / IEC , DIN / VDE / 在 40 Cel 时	95 A
---	------

机械设计

宽度	
• 外壳的	21 mm
装入位置	任意, 最好垂直
净重	127 g

环境条件

环境温度	-5 ... +40 °C
• 存放期间	20°C 时的空气湿度 90%
气候级	-20 到 +50, 相对湿度为 95% 时

证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3ND1830-8>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3ND1830-8>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND1830-8

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

1

-F1



2

