

SITOR 熔断片,含开槽的刀形触头, NH3, 输入: 710 A, gR, Un  
AC: 690 V, Un 直流: 440 V, 前端标示警报器



## 版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带刀型触头, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH

## 一般技术数据

熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH3
熔断片操作等级	gR
交变荷载系数 (WL)	1

## 电源电压

电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	710 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V

## 交换容量

<b>电流通断能力</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 IEC 60947-2 / 测定值</li> </ul>	100 kA
<b>耗散</b>	
损耗功率 [W]	72 W
损耗功率 [W]	72 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极</li> <li>最大值</li> </ul>	72 W

<b>产品详细信息</b>	
产品描述	无不可更换性

<b>机械设计</b>	
装入位置	任意，最好垂直

<b>环境条件</b>	
环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时

<b>证书</b>	
参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 DIN EN 61346-2</li> <li>符合 IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	----------------------------------	--------------



[Miscellaneous](#)

**更多信息**

- Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (网上订购系统)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE1437-3>
- Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE1437-3>
- 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE1437-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE1437-3)
- CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>

