

SITOR 熔断片,含开槽的刀形触头, NH2, 输入: 400 A, aR, Un  
AC: 1000 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带刀型触头, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH2
熔断片操作等级	aR
交变荷载系数 (WL)	1
电源电压	
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	400 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	1 000 V
交换容量	
电流通断能力	

• 符合 IEC 60947-2 / 测定值

100 kA

## 耗散

损耗功率 [W]	85 W
损耗功率 [W]	85 W
• 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	85 W
• 最大值	85 W

## 产品详细信息

产品描述	无不可更换性
------	--------

## 机械设计

装入位置	任意，最好垂直
------	---------

## 环境条件

环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F  
F

General Product Approval

Declaration of Con-  
formity

other



CCC



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

## 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE3332-0B>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE3332-0B>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE3332-0B](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3332-0B)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



