


欠压脱扣器 500 V AC/50 Hz , 575 V AC/60 Hz 用于断路器 尺寸 S00
 - S3 !!!停产产品!!! 后继者是 SIRIUS 3RV2 首选的后续型号是
 >>3RV2902-1AS0<<



综合技术数据

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	欠电压脱扣器
断路器的结构尺寸	S00, S0, S2, S3
应用适宜性	电机保护开关
防护等级 IP 正面的	IP20
短路保护规格	保险丝
污染程度	3
绝缘电压 测定值	690 V
绝缘电压 污染度 3 时 测定值	690 V
环境温度	
• 存放期间	-50 ... +80 °C
• 运行期间	-20 ... +60 °C
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	F
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	F

辅助电路

常闭触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	0
常开触点数量 用于辅助触点 无延迟转换的	0

常开触点数量 用于辅助触点 超前转换的	0
转换器数量 辅助触头的 无延迟转换的	0

控制电路/控制






电压类型 控制馈电电压的	AC
控制馈电电压频率	
• 1	
— 测定初始值	50 Hz
— 测定终值	60 Hz
控制馈电电压	
• 1	
— AC 时	
— 50 Hz 时 测定值	500 V
— 60 Hz 时 测定值	575 V

装入/固定/外廓尺寸

紧固类型	扣接固定
宽度	18.5 mm
高度	90 mm
深度	68 mm

正树/批准：

资格证明	CE / UL / CSA
------	---------------

General Product Approval	Test Certificates	Shipping Approval
  	Type Test Certificates/Test Report	 
		LRS

other

[Confirmation](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RV1902-1AS0>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1902-1AS0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RV1902-1AS0>



上一次修改 :

2019/9/17