

SITOR 熔断片,含开槽的刀形触头, NH3, 输入: 600 A, aR, Un  
AC: 1500 V, Un 直流: 900 V, 前端标示报警器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识报警器结构	前端标示报警器
开关触点规格	带刀型触头, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH

一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH3
熔断片操作等级	aR
交变荷载系数 (WL)	1

电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	600 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	1 500 V
• DC 时	900 V

交换容量	
------	--

电流通断能力	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 IEC 60947-2 / 测定值</li> </ul>	100 kA

### 耗散

损耗功率 [W]	145 W
损耗功率 [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极</li> </ul>	145 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>最大值</li> </ul>	145 W

### 产品详细信息

产品描述	无不可更换性
------	--------

### 机械设计

装入位置	任意，最好垂直
------	---------

### 环境条件

环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时

### 证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 DIN EN 61346-2</li> </ul>	F
<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE5643-0C>

**Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE5643-0C>

**图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE5643-0C](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5643-0C)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



