

SITOR 熔断片,含开槽的刀形触头, NH1, 输入: 500 A, aR, Un
AC: 690 V, Un 直流: 440 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识警报器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带螺旋连接板, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH

一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH1
熔断片操作等级	aR

电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	500 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V

产品详细信息	
产品描述	无不可更换性

机械设计

装入位置 任意，最好垂直

环境条件

环境温度 -20 ... +50 °C

气候级 -20 到 +50，相对湿度为 95% 时

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE8234-3MK>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE8234-3MK>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8234-3MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



