

SITOR 熔断片,含 螺栓安装的连接片, NH000, 输入: 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un 直流: 440 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带螺旋连接板
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带螺旋连接板, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH

一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH000
熔断片操作等级	gR
交变荷载系数 (WL)	0.9

电源电压	
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	50 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	690 V
• DC 时	440 V

交换容量	
------	--

电流通断能力	
• DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值	50 kA
• 符合 IEC 60947-2 / 测定值	200 kA

耗散	
损耗功率 [W]	15 W
损耗功率 [W]	15 W
• 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	15 W
• 最大值	15 W

产品详细信息	
产品描述	无不可更换性

机械设计	
装入位置	任意，最好垂直

环境条件	
环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时

证书	
参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval



更多信息

- Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)**
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (网上订购系统)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE8717-1>
- Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE8717-1>
- 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8717-1
- CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications**
<http://www.siemens.com/specifications>



