

SITOR 熔断片,含 螺栓安装的连接片, NH000, 输入: 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un 直流: 440 V, 前端标示警报器



| 版本      |                |
|---------|----------------|
| 产品品牌名称  | SENTRON        |
| 产品名称    | SITOR 熔断片      |
| 产品的规格   | 带螺旋连接板         |
| 标识报警器结构 | 前端标示警报器        |
| 开关触点规格  | 带螺旋连接板, 镀银     |
| 熔断体规格   | SITOR, 结构样式 NH |

| 一般技术数据                         |       |
|--------------------------------|-------|
| 熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1 | NH000 |
| 熔断片操作等级                        | gR    |
| 交变荷载系数 (WL)                    | 0.95  |

| 电源电压            |       |
|-----------------|-------|
| 电压类型            | AC/DC |
| 电流 / AC 时 / 测定值 | 63 A  |
| 供电电压            |       |
| • AC 时 / 测定值    | 690 V |
| • DC 时          | 440 V |

| 交换容量 |  |
|------|--|
|------|--|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| <b>电流通断能力</b>                 |        |
| • DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值 | 50 kA  |
| • 符合 IEC 60947-2 / 测定值        | 200 kA |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>耗散</b>                        |      |
| 损耗功率 [W]                         | 16 W |
| 损耗功率 [W]                         | 16 W |
| • 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 | 16 W |
| • 最大值                            | 16 W |

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>产品详细信息</b> |        |
| 产品描述          | 无不可更换性 |

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>机械设计</b> |         |
| 装入位置        | 任意，最好垂直 |

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>环境条件</b> |                       |
| 环境温度        | -20 ... +50 °C        |
| 气候级         | -20 到 +50，相对湿度为 95% 时 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>证书</b>             |   |
| 参考标示                  |   |
| • 符合 DIN EN 61346-2   | F |
| • 符合 IEC 81346-2:2009 | F |

**General Product Approval**



**更多信息**

**Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)**  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE8718-1>

**Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE8718-1>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8718-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8718-1)

**CAX-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>



