

!!! 停产产品!!! 首选的后续型号为 3RQ2000-2CW00。耦合继电器 工业外壳 3 个转换触点 组合电压 24 V 和 220-240 V AC/DC 笼卡型端子连接



相似插图

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	安装在工业外壳中的耦合继电器
产品类型名称	3RS18

综合技术数据	
防护等级 IP	IP20
开关特性	单稳的
参考标示 符合 DIN 40719 (根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750	K
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	K
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	K
控制馈电电压 1 AC 时	
• 50 Hz 时 测定值	24 V
• 50 Hz 时	220 ... 240 V
• 60 Hz 时 测定值	24 V
• 60 Hz 时	220 ... 240 V
控制馈电电压 1	
• DC 时 测定值	24 V

继电器驱动的结构形式	(已)极化的
产品组件 插座	不
辅助电路	
常闭触点数量 用于辅助触点	0
常开触点数量 用于辅助触点	0
转换器数量	3
• 用于辅助触点	
主电路	
电压类型	AC/DC
输出	
电流负载能力 输出继电器的 AC-15 时	
• 250 V 时 50/60 Hz 时	3 A
电流负载能力 输出继电器的 DC-13 时	
• 24 V 时	1 A
• 125 V 时	0.2 A
接口/ 接线端子	
电气连接规格	弹簧连接
装入/固定/外廓尺寸	
紧固类型	螺栓和扣接固定于安装导轨35mm
高度	103 mm
宽度	22.5 mm
深度	91 mm

正树/批准：

General Product Approval			Declaration of Conformity	
				
CCC	CSA	UL		EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other	
Type Test Certificates/Test Report	Miscellaneous	Confirmation

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)
www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RS1800-2HP00>

Cax 在线发生器



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RS1800-2HP00>


Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RS1800-2HP00>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RS1800-2HP00&lang=en





上一次修改：

2019/9/4