

NH 熔断器底座 带微动开关 400A 1000V 尺寸 2L 用于光伏设备应用



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断器系统
螺纹规格 / 连接螺栓的	M10
产品的规格	NH 底座 3NH
一般技术数据	
极数	1
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH2L
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	400 A
供电电压	
• DC 时	1 000 V
电力	
额定电流 I_n / IEC, DIN / VDE / 在 40 Cel 时	368 A
产品详细信息	
产品组件 / 向内摆动装置	是的
极限短路电流 (I_{cu}) 分断能力	

• DC 时 / 测定值

25 kA

连接

拧紧扭矩 / 螺栓连接时	20 N·m
电气连接规格	用于安装在安装板上
• 用于主电路	扁平连接件

机械设计

高度	326 mm
宽度	83 mm
深度	170 mm
紧固类型	固定式装入
紧固类型	
• 滑块安装	不
净重	1 736 g

证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NH7360-4KK01>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NH7360-4KK01>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7360-4KK01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>