

INSTA 接触器 带 2 个常开触点，和 2NC 触点用于 230V AC，400V 25A 230V AC 220V DC 控制



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	Insta 接触器
电压类型 / 工作电压	AC
电压类型 / 用于操控装置	AC/DC
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	24 A
工作电压 / 测定值	
• 最小值	400 V
• 最大值	400 V
防护等级	
防护等级 IP	IP20
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	2.2 W
主电路	
工作电流 / 测定值	24 A

控制电流

控制馈电电压

- | | |
|--------------|-------|
| • 测定值 | 230 V |
| • 测定值 / 最大值 | 230 V |
| • DC 时 / 测定值 | 220 V |

产品详细信息

- | | |
|-------------------|----|
| 产品组件 / 用于手动切换的滑杆 | 不 |
| 产品扩展 / 可安装 / 辅助装置 | 是的 |

数

- | | |
|--------|---|
| 常闭触点数量 | 2 |
| 常开触点数量 | 2 |

机械设计

- | | |
|-----------|-------|
| 高度 | 90 mm |
| 宽度 | 35 mm |
| 深度 | 71 mm |
| 安装深度 | 64 mm |
| 宽度分配单元的数量 | 2 |
| 净重 | 150 g |

证书

参考标示

- | | |
|-----------------------|---|
| • 符合 DIN EN 61346-2 | Q |
| • 符合 IEC 81346-2:2009 | Q |

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5TT5032-0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5TT5032-0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5032-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





