

冷却设备 顶部安装 冷却能力 1550W 230V AC RAL7035 401x 415x 567mm (宽x高x深) 内部回路 IP54 外部回路 IP 34

版本	
产品品牌名称	SIVACON
产品名称	冷却设备
产品的规格	抽格构造
温度调节的结构形式	电子恒温器
开关柜冷却设备的结构形式	空气/空气
一般技术数据	
A估算的声功率等级 / 最大值	65 dB
工作压力 / 许可最大值	25 bar
温度	
• 内部冷却回路	20 ... 46 °C
• 外部冷却回路 / 最小值	20 °C
电压类型 / 工作电压	AC
工作电压	
• AC 时 / 50 Hz 时 / 测定值 / 最大值	230 V
• AC 时 / 60 Hz 时 / 测定值 / 最大值	230 V
电力	
起始电流	18 A
主电路	
工作电流	
• 熔断器熔丝的 / 测定值	8 A
• 用于电机 / 最大额定值	4.5 A
外形	
RAL颜色编码	RAL 7035
产品详细信息	
产品组件	
• 加热装置	不
• 温控器	是的
连接	
电气连接规格	4 芯插头
机械设计	
高度	415 mm
宽度	401 mm

深度	567 mm
装入地点	安装在顶盖上
净重	44 kg
材料	钢
温度 / 外部冷却回路	20 ... 55 °C

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2 E
- 符合 IEC 81346-2:2009 E

General Product Approval

Declaration of Conformity



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE15>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MR6423-5DE15>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>