

冷却设备 门结构或侧面结构 冷却能力 1550W 230V AC RAL7035  
400x 950x 233mm (宽x高x深) 内部回路 IP54 外部回路 IP 34



相似插图

| 版本                           |              |
|------------------------------|--------------|
| 产品品牌名称                       | SIVACON      |
| 产品名称                         | 冷却设备         |
| 产品的规格                        | 侧面安装门        |
| 温度调节的结构形式                    | 电子恒温器        |
| 开关柜冷却设备的结构形式                 | 空气/空气        |
| 一般技术数据                       |              |
| A估算的声功率等级 / 最大值              | 65 dB        |
| 工作压力 / 许可最大值                 | 25 bar       |
| 温度                           |              |
| • 内部冷却回路                     | 20 ... 46 °C |
| • 外部冷却回路 / 最小值               | 20 °C        |
| 电压类型 / 工作电压                  | AC           |
| 工作电压                         |              |
| • AC 时 / 50 Hz 时 / 测定值 / 最大值 | 230 V        |
| • AC 时 / 60 Hz 时 / 测定值 / 最大值 | 230 V        |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>电力</b>                       |                                  |
| 起始电流                            | 18 A                             |
| <b>主电路</b>                      |                                  |
| 工作电流                            |                                  |
| • 熔断器熔丝的 / 测定值                  | 10 A                             |
| • 用于电机 / 最大额定值                  | 5.3 A                            |
| <b>外形</b>                       |                                  |
| RAL颜色编码                         | RAL 7040                         |
| <b>产品详细信息</b>                   |                                  |
| 产品组件                            |                                  |
| • 加热装置                          | 不                                |
| • 温控器                           | 是的                               |
| <b>连接</b>                       |                                  |
| 电气连接规格                          | 4 芯插头                            |
| <b>机械设计</b>                     |                                  |
| 高度                              | 950 mm                           |
| 宽度                              | 400 mm                           |
| 深度                              | 233 mm                           |
| 装入地点                            | 安装, 部分装入, 完全装入                   |
| 净重                              | 38 kg                            |
| 材料                              | 钢                                |
| 温度 / 外部冷却回路                     | 20 ... 58 °C                     |
| <b>证书</b>                       |                                  |
| 参考标示                            |                                  |
| • 符合 DIN EN 61346-2             | E                                |
| • 符合 IEC 81346-2:2009           | E                                |
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> |



### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5SK15>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MR6423-5SK15>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>