

冷却设备 门结构或侧面结构 冷却功率 5800W 400V AC RAL7035
600x 2000x 380mm (宽x高x深) 内部回路 IP54 外部回路 IP 34



版本	
产品品牌名称	SIVACON
产品名称	冷却设备
产品的规格	侧面安装门
温度调节的结构形式	电子恒温器
开关柜冷却设备的结构形式	空气/空气

一般技术数据	
A估算的声功率等级 / 最大值	72 dB
工作压力 / 许可最大值	27 bar
温度	
• 内部冷却回路	20 ... 46 °C
• 外部冷却回路 / 最小值	20 °C
电压类型 / 工作电压	AC
工作电压	
• AC 时 / 50 Hz 时 / 测定值 / 最大值	400 V

电力	
起始电流	21.7 A

主电路

工作电流	
<ul style="list-style-type: none"> 熔断器熔丝的 / 测定值 	8 A
<ul style="list-style-type: none"> 用于电机 / 最大额定值 	5.9 A

外形

RAL颜色编码	RAL 7035
---------	----------

产品详细信息

产品组件	
<ul style="list-style-type: none"> 加热装置 	不
<ul style="list-style-type: none"> 温控器 	是的

连接

电气连接规格	电缆长 = 3m
--------	----------

机械设计

高度	2 000 mm
宽度	600 mm
深度	380 mm
装入地点	安装，完全装入
净重	150 kg
材料	钢
温度 / 外部冷却回路	20 ... 50 °C

证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> 符合 DIN EN 61346-2 	E
<ul style="list-style-type: none"> 符合 IEC 81346-2:2009 	E

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5EG60>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/8MR6440-5EG60>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5EG60

Cx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

