

SITOR 熔断片,含 开槽的刀形触头, NH2, 输入: 710 A, aR, Un
AC: 900 V, 前端标示警报器



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 熔断片
产品的规格	带开槽式刀型触头
标识报警器结构	前端标示警报器
开关触点规格	带刀型触头, 镀银
熔断体规格	SITOR, 结构样式 NH
一般技术数据	
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH2
熔断片操作等级	aR
交变荷载系数 (WL)	1
电源电压	
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	710 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	900 V
交换容量	
电流通断能力	

- 符合 IEC 60947-2 / 测定值

100 kA

耗散

损耗功率 [W]	105 W
损耗功率 [W]	105 W
<ul style="list-style-type: none"> • 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 	105 W
<ul style="list-style-type: none"> • 最大值 	105 W

产品详细信息

产品描述	无不可更换性
------	--------

机械设计

装入位置	任意，最好垂直
------	---------

环境条件

环境温度	-20 ... +50 °C
气候级	-20 到 +50，相对湿度为 95% 时

证书

参考标示	
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 DIN EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 IEC 81346-2:2009 	F

General Product Approval

Declaration of Con-
formity

other



[Miscellaneous](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NE3337-8>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NE3337-8>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3337-8

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>



