



MAINS CHOKE F.FU; PHASES:3; UN1(V):480;
 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):200 /60; I LN (A):180; UK(%):4;
 LN(MH):0,141; TA/ISOKL:40 /H; IP00; TYPE OF
 TERMINALS:FLAT-TYPE TERMINAL; EN 61558-2-20
 >UL/CSA-RECOGNIZED< >CHOKE<

相似插图

| 综合技术数据： | | |
|-------------------------|----|------------------|
| 产品名称 | | Netzrossel f. FU |
| 相数 | | 3 |
| 电压类型 | | AC |
| 工作电压 测定值 | V | 400, 480 |
| 工作频率 测定值 | Hz | 50 ... 60 |
| 电流 | | |
| • AC 时 | | |
| — 测定值 | A | 180 |
| — 最大值 | A | 200 |
| 电感 测定值 | H | 0.00014 |
| 相对电感的电压降 对于测定值 电流，电压和频率 | % | 4 |
| 绕组的损耗功率 [W] | W | 172 |
| 铁芯的损耗功率 [W] | W | 87 |
| 机械数据： | | |
| 电气连接规格 用于主电路 | | 扁平连接件 |
| 宽度 | m | 0.27 |

| | | |
|----|---|-------|
| 高度 | m | 0.248 |
| 深度 | m | 0.208 |

环境条件：

| | | |
|------------------|----|------|
| 热级别 按照IEC 60085的 | | H |
| 环境温度 测定值 | °C | 40 |
| 防护等级 IP | | IP00 |

正树/批准：

| | |
|--------------------------|-------|
| General Product Approval | other |
|--------------------------|-------|

[Confirmation](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrymall>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EU2752-2UB00-0AA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/4EU2752-2UB00-0AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EU2752-2UB00-0AA0&lang=en

上一次修改：

2019/9/13