

小型断路器 240V 14kA , 3 极 , D , 1A , T=70mm 符合 UL 489



## 版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	断路器
产品的规格	5SJ4 小型断路器

## 一般技术数据

极数	3
极数 / 备注	4P
脱扣特性级别	D
相对于 EMC 的安装环境	适用于环境条件 B ( 抗干扰性不适用 )
断路器 / 基础类型	5SJ4
机械式使用寿命 ( 转换周期 ) / 典型	20 000
参考标示 / 符合 DIN 40719 ( 根据 IEC 204-2 增补 ) / 符合 IEC 750	F
过压类别	3

## 电压

绝缘电压 / AC 时 / 测定值	440 V
-------------------	-------

## 电源电压

电压类型	AC/DC
------	-------

电流 / AC 时 / 测定值	1 A
供电电压 / AC 时 / 测定值	400 V
工作电压	
• AC 时 / 根据 UL 489 和 CSA C22.2 编号 5-02 / 最大值	240 V
• DC 时 / 测定值 / 最大值	60 V
• DC 时 / 1 通道 / 根据 UL 489 和 CSA C22.2 编号 5-02 / 最大值	60 V
• DC 时 / 2 通道 / 根据 UL 489 和 CSA C22.2 编号 5-02 / 最大值	125 V
供电电压频率	
• 测定值	50 Hz

## 防护等级

防护等级 IP	IP20, 带连接导线, 抓握范围内 IP 40
---------	--------------------------

## 交换容量

电流通断能力	
• 根据 EN 60898 / 测定值	10 kA
• 符合 IEC 60947-2 / 测定值	15 kA

## 耗散

损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	1.5 W
---	-------

## 电力

额定电流 I <sub>n</sub> / IEC, DIN / VDE / 在 40 Cel 时	1 A
---	-----

## 主电路

电源类型 / AC 时 / 根据 UL 489 和 CSA C22.2 编号 5-02	240
使用的适宜性	机械制造/工业

## 产品详细信息

产品功能 / 可一同切断的中性线	不
产品装备 / 防接触保护	是的
产品组件	
• 上方插座式端子	不
• 下方插座式端子	不
• 上方组合端子	是的
• 下方组合端子	是的
产品特点	
• 无卤素	是的
• 可密封	是的
• 无硅	是的
产品扩展 / 可安装 / 辅助装置	是的

## 产品功能

产品功能 / 备注	Cu 的端子拧紧扭矩，60/75°C；3.5Nm/31lb.in
-----------	----------------------------------

## 短路

短路电流 (I <sub>cn</sub> ) 分断能力 / AC 时 / 根据 UL 1077 和 CSA C22.2 235 号	14 kA
--	-------

## 连接

可连接的导线截面 / 细芯线的 / 带有电缆末端加工	1.5 ... 25 mm <sup>2</sup>
位置 / 电源连接电缆	任意

## 机械设计

高度	90 mm
宽度	54 mm
深度	76 mm
安装深度	70 mm
宽度分配单元的数量	3
紧固类型	在导轨上
装入位置	任意的
净重	489 g

## 环境条件

环境温度影响	湿度最大 95%
抗震强度	25 至 150Hz 时 50 m/s <sup>2</sup> 和 35Hz 时 60m/s <sup>2</sup> (4sec)
抗震强度 / 符合 IEC 60068-2-6	25 至 150Hz 时 50 m/s <sup>2</sup> 和 35Hz 时 60m/s <sup>2</sup> (4sec)
环境温度	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +75 °C

## 证书

参考标示	
• 符合 DIN EN 61346-2	F
• 符合 IEC 81346-2:2009	F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



CCC



UL



VDE



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

## 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SJ4301-8HG41>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SJ4301-8HG41>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SJ4301-8HG41](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SJ4301-8HG41)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





