

DIAZED 熔断器底座 尺寸 DII 模压塑料, 3极 防电击(BGV A2) 输入馈路: 双功能端子 输出馈路: 箱型端子 25A 500V AC



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	DAIZED 熔断器系统
熔断器底座结构	配合垫片
一般技术数据	
极数	3
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	DII
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	25 A
供电电压 / AC 时 / 测定值	500 V
产品详细信息	
产品组件 / 盖板	是的
机械设计	
高度	120 mm
宽度	80 mm
深度	55 mm
净重	454 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

Declaration of Conformity



EG-Konf.

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SF5068>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SF5068>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF5068

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



