

NEOZED, 熔断器底座, D02, 3 极, 63 A, Un AC : 400 V, Un DC : 250 V



版本	
产品品牌名称	NEOZED
产品名称	熔断器底座
产品的规格	NEOZED 熔断器底座安装
一般技术数据	
极数	3
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	D02
电源电压	
工作电压 / 测定值	400 V
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	3 W
主电路	
工作电流 / 测定值	63 A
产品详细信息	
产品组件 / 盖板	是的
机械设计	

高度	59 mm
宽度	80.8 mm
深度	41 mm
紧固类型	DIN 导轨
净重	260 g
材料 / D 熔断器底座的	陶瓷

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



VDE



EG-Konf.

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SG5653>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SG5653>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG5653

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

