

纵横接线器, 22 mm, 圆形, 带金属正面固定环的塑料, 黑色, 2 开关位置, 垂直 锁定, 带机械联锁装置



| | |
|--------|------------|
| 产品品牌名称 | SIRIUS ACT |
| 产品名称 | 坐标开关 |
| 产品的规格 | 操作/信令元件 |
| 产品类型名称 | 3SU1 |

| 操作装置 | |
|------------|---------|
| 操作元件的结构形式 | 带机械闭锁 |
| 工作原理 操纵元件的 | 锁定 |
| 操作方向 | 垂直 |
| 颜色 | |
| • 操纵元件的 | 黑色的 |
| 材料 操纵元件的 | 塑料 |
| 形状 操纵元件的 | 延长操作 |
| 外径 操纵元件的 | 30.5 mm |
| 解锁方式 | 按入去联锁 |
| 换档位置的数目 | 2 |
| 最大偏转角 [°] | 30° |

| 前环 | |
|------------|----|
| 产品组件 正面固定环 | 是的 |
| 前置垫圈规格 | 高 |

| | |
|--|--|
| 材料 正面固定环的 | 哑光金属 |
| 颜色 正面固定环的 | 卡其色 |
| 综合技术数据 | |
| 防护等级 IP | IP65, IP67 |
| 防护等级 NEMA | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
| 耐冲击性 | 正弦半波 50g / 11 ms 类别1, 级别B |
| <ul style="list-style-type: none"> 符合 IEC 60068-2-27 对于轨道应用 按照DIN EN 61373 | |
| 开关频率 最大值 | 3 600 1/h |
| 机械式使用寿命 (转换周期) | 100 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> 作为工作寿命 每个操作方向 典型 | |
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | S |
| 参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | S |
| 安全 | |
| B10 值 | 100 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> 需求率较高 符合 SN 31920 | |
| 引起危险的停机故障比例 | 20 % |
| <ul style="list-style-type: none"> 低需求率时 符合 SN 31920 需求率较高 符合 SN 31920 | 20 % |
| 失效率 [FIT] | 100 FIT |
| <ul style="list-style-type: none"> 低需求率时 符合 SN 31920 | |
| T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508 | 20 y |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -25 ... +70 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> 运行期间 存放期间 | -40 ... +80 °C |
| 气候级 运行期间 符合 IEC 60721 | 3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相对空气湿度为 10 ... 95% 时) |
| 装入/固定/外廓尺寸 | |
| 高度 | 30.5 mm |
| 宽度 | 30.5 mm |
| 形状 安装配件的开口的 | 圆形的 |
| 装入直径 | 22.3 mm |
| 装入直径的正向公差 | 0.4 mm |
| 安装高度 | 75.6 mm |
| 安装宽度 | 30.5 mm |
| 安装深度 | 25.5 mm |
| 正树/批准 : | |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1030-7BB10-0AA0>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1030-7BB10-0AA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1030-7BB10-0AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1030-7BB10-0AA0&lang=en



上一次修改：

2019/9/16