

NEOZED, 熔断器底座, D02, 3 极, 63 A, Un AC : 400 V, Un DC : 250 V



| 版本 | |
|---|----------------|
| 产品品牌名称 | NEOZED |
| 产品名称 | 熔断器底座 |
| 产品的规格 | NEOZED 熔断器底座安装 |
| 一般技术数据 | |
| 极数 | 3 |
| 熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1 | D02 |
| 电源电压 | |
| 工作电压 / 测定值 | 400 V |
| 耗散 | |
| 损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 | 3 W |
| 主电路 | |
| 工作电流 / 测定值 | 63 A |
| 产品详细信息 | |
| 产品组件 / 盖板 | 是的 |
| 机械设计 | |

| | |
|---------------|--------|
| 高度 | 83 mm |
| 宽度 | 81 mm |
| 深度 | 64 mm |
| 紧固类型 | DIN 导轨 |
| 净重 | 389 g |
| 材料 / D 熔断器底座的 | 塑料 |

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SG5701>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SG5701>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG5701

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



