

NEOZED, 熔断器底座, D02, 3 极, 63 A, Un AC : 400 V, Un DC : 250 V, 适用于 母线系统 8US 60mm



版本	
产品品牌名称	NEOZED
产品名称	熔断器底座
产品的规格	NEOZED 轨道安装式底座
产品变型	用于 8US 60mm 母线系统
一般技术数据	
极数	3
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	D02
电源电压	
工作电压 / 测定值	400 V
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	3 W
主电路	
工作电流 / 测定值	63 A
产品详细信息	
产品组件 / 盖板	是的

## 机械设计

高度	200 mm
宽度	36 mm
深度	43 mm
紧固类型	导轨系统
净重	165 g
材料 / D 熔断器底座的	塑料

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

## Declaration of Conformity



EG-Konf.

## 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SG6207>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SG6207>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SG6207](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG6207)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

