

MINIZED, 隔离开关, 带 熔断器, D02, 3 极, 内: 25 A, Un
AC: 400 V



版本

产品品牌名称	MINIZED
产品名称	带熔断器的熔断器式隔离开关

一般技术数据

极数	3
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	D02
过压类别	4

电压

抗冲击电压能力 / 测定值	6 kV
---------------	------

电源电压

电流 / AC 时 / 测定值	25 A
工作电压 / AC 时 / 测定值	400 V

防护等级

防护等级 IP	IP20, 连接有导线
---------	-------------

耗散

损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	1.2 W
---	-------

产品详细信息

产品特点 / 可密封 是的

连接

拧紧扭矩 / 螺栓连接时 2.5 ... 3 N·m

机械设计

高度	70 mm
宽度	81 mm
深度	90 mm
装入位置	任意，最好垂直
净重	426 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity

Test Certificates



VDE



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SG7133-8BA25>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SG7133-8BA25>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7133-8BA25

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





