

分励脱扣器 24-48V DC，用于 LS 开关 5SL4，5SY，5SP，FI/LS 5SU1，FI 5SV（对于 5SU1 来说，手柄连接器 5ST3805-1 是必要的）



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	分励脱扣器
产品的规格	可加装
电气使用寿命（操作循环）/ 典型	20 000
电源电压	
工作电压	
• 测定值	230 V
防护等级 IP	IP20
产品详细信息	
产品扩展	工作电流脱扣
数	
故障信号开关的数量	0
常闭触点数量	2
常开触点数量	0
转换器数量	0
连接	

可连接的导线截面	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	0.5 N·m
可连接的导线截面类型 / 在 AWG 导线处	24 ... 12

### 机械设计

高度	90 mm
宽度	18 mm
深度	70 mm
净重	90 g
• 运行期间	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +75 °C

### 证书

Declaration of Conformity	other	Railway
---------------------------	-------	---------



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

### 更多信息

**Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (网上订购系统)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3031>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3031>

**图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3031](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3031)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>





