

基础型远程控制机构 30V AC / 48V DC，1.5TE。用于小型断路器，
 剩余电流断路器，过电流保护器/小型断路器 开关最多 3 极，通断开
 关



版本	
产品品牌名称	SENTRON
显示方式 / LED	不
产品的规格	可加装
电气使用寿命 (操作循环) / 典型	10 000

电源电压	
工作电压	
• 测定值	24 V
• AC 时 / 测定值 / 最小值	12 V
• AC 时 / 测定值 / 最大值	30 V
• DC 时 / 测定值 / 最小值	12 V
• DC 时 / 测定值 / 最大值	48 V
防护等级 IP	IP20

耗散	
损耗功率 [V·A]	
• 待机期间	1 W

产品详细信息

产品装备 / 锁紧装置	不
产品组件	
• 故障信号开关	不
• 辅助开关	不
产品扩展	远程控制

数	
故障信号开关的数量	0
远程复位的数量 / 每分钟	2
常闭触点数量	0
常开触点数量	0
转换器数量	0

连接	
导线长度	
• 控制电路中	1 500 m
可连接的导线截面	0.5 ... 1.5 mm ²
拧紧扭矩 / 螺栓连接时	0.2 ... 0.25 N·m
可连接的导线截面类型 / 在 AWG 导线处	14 ... 30

机械设计	
高度	90 mm
宽度	27 mm
深度	70 mm
净重	151 g
• 运行期间	-25 ... +45 °C
• 存放期间	-40 ... +55 °C

证书	
Declaration of Conformity	other

[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5ST3053>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3053

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



