

接触器电磁线圈 7.5 kW 200 V AC, 50 / 60 Hz, 220 V, 60 Hz, 用于电机 接触器, 尺寸 S0, 螺栓型端子连接

综合技术数据	
产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	磁线圈
控制电路	
电压类型 控制馈电电压的	AC
损耗功率 [V·A] 电磁线圈的 AC 时 典型	8.5 V·A
控制馈电电压	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 AC 时 <ul style="list-style-type: none"> — 50 Hz 时 测定值 200 V — 60 Hz 时 测定值 200 V • 2 AC 时 <ul style="list-style-type: none"> — 60 Hz 时 测定值 220 V 	
工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 AC 时	
<ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz 时 0.8 ... 1.1 • 60 Hz 时 0.85 ... 1.1 	

正树/批准：

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AN61>

Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AN61>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RT2924-5AN61>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AN61&lang=en

上一次修改 :

2019/9/11