

DIAZED 底座 DII 25A 500V AC DC 顶部触点/U 型端子



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	DAIZED 熔断器系统
熔断器底座结构	配合垫片
一般技术数据	
极数	1
熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	DIII
电源电压	
电流 / AC 时 / 测定值	25 A
供电电压 / AC 时 / 测定值	500 V
产品详细信息	
产品组件 / 盖板	不
机械设计	
高度	70 mm
宽度	38.4 mm
深度	46.6 mm
净重	99.56 g

## 证书

## 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

## General Product Approval

Declaration of Con-  
formity

## Test Certificates



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Type Test  
Certificates/Test Report](#)

## 更多信息

## Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

## Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=5SF1005>

## Service&amp;Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/5SF1005>

## 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SF1005](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF1005)

## CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

## Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



