

NH 熔断片, NH000, 输入: 25 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V, 组合指示设备, 导电握耳



## 版本

产品品牌名称	SENTRON
产品名称	NH 熔断体
产品的规格	带刀型触头
标识报警器结构	组合标示报警器
开关触点规格	无腐蚀, 镀银
熔断体规格	NH 熔断体

## 一般技术数据

熔断器系统的结构尺寸 / 根据 DIN EN 60269-1	NH00
熔断片操作等级	gL/gG
断路器 / 基础类型	3NA7
电压类型	AC/DC
电流 / AC 时 / 测定值	25 A
供电电压	
• AC 时 / 测定值	500 V
• DC 时	250 V

## 防护等级

防护等级 IP	IP20, 带连接导线
---------	-------------

## 交换容量

### 电流通断能力

- DC 时 / 符合 IEC 60947-2 / 测定值 25 kA
- 符合 IEC 60947-2 / 测定值 120 kA

## 耗散

损耗功率 [W] 2.3 W

损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极 2.3 W

## 电力

额定电流  $I_n$  / IEC , DIN / VDE / 在 40 Cel 时 23.75 A

电流限制特性曲线号码 / 通过能量 DE\_3NA\_0\_500\_gG\_63

## 机械设计

### 宽度

- 外壳的 21 mm

装入位置 任意, 最好垂直

净重 130 g

## 环境条件

环境温度 -5 ... +40 °C

- 存放期间 20°C 时的空气湿度 90%

气候级 -20 到 +50, 相对湿度为 95% 时

## 证书

### 参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2 F
- 符合 IEC 81346-2:2009 F

### General Product Approval

### Declaration of Conformity

### Test Certificates



KEMA



VDE



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

### Shipping Approval

other

[Miscellaneous](#)



GL

## 更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NA7810>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NA7810>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA7810](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA7810)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>


Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



1

-F1



2

