

SITOR- 柱状保险丝，14x51 mm，10 A，aR，Un AC：690 V，Un 直流：800 V，DC 符合 UL



版本	
产品品牌名称	SENTRON
产品名称	SITOR 柱状保险丝
产品的规格	DC，符合 UL
一般技术数据	
熔断片操作等级	aR
熔断片尺寸	14x51 mm
电压类型	AC
电流 / AC 时 / 测定值	10 A
供电电压 / DC 时	700 V
工作电压 / 测定值	690 V
耗散	
损耗功率 [W] / 电流测定值时 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	4 W
主电路	
工作电流 / 额定值	10 A
产品详细信息	
产品组件 / 冲击报警装置	不

装入位置	任意，最好垂直
净重	19 g

证书

参考标示

- 符合 DIN EN 61346-2
- 符合 IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3NC1410>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3NC1410>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1410

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



