

IT-VERKABELUNG VON RENKFORCE

Lösungen für Büro-Arbeitsplätze



MONITOR-ANSCHLUSSKABEL

Zur Übertragung von Bildsignalen vom Computer zum Bildschirm stehen unterschiedliche Anschlüsse und Kabel zur Verfügung. Viele Monitorkabel funktionieren allerdings nur in eine Richtung (vom Notebook in Richtung Monitor).

Um Ihnen die schnelle Auswahl des richtigen Monitor-Kabels zu erleichtern, sollten Sie zuerst den Anschluss am Notebook, PC oder Docking Station beachten. Bidirektionale Kabel können in beide Richtungen verwendet werden.



MONITOR-ANSCHLUSSKABEL



| Artikelnummer | Anschluss Notebook | Anschluss Monitor | Bidirektional | Auflösung | Kupfer | Glasfaser & Kupfer Hybrid | Länge |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------------------|---------|
| 1409674-NW | Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 0,50 m |
| 1716996-NW | Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 1,00 m |
| 1404067-NW | Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 1,80 m |
| 1404068-NW | Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 3,00 m |
| 1404069-NW | Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 4,50 m |
| 1716997-NW | Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 7,50 m |
| 1716998-NW | Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 10,00 m |
| 2299009-NW | Displayport | Displayport | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | - | x | 15 m |
| 2299008-NW | Displayport | Displayport | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | - | x | 20 m |
| 2299007-NW | Displayport | Displayport | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | - | x | 30 m |
| 2299006-NW | Displayport | Displayport | - | 4K @ 30Hz | - | x | 50 m |
| 2589593-NW | Displayport | HDMI | - | 4K @ 30Hz | x | - | 1,00 m |
| 2589594-NW | Displayport | HDMI | - | 4K @ 30Hz | x | - | 2,00 m |
| 2589595-NW | Displayport | HDMI | - | 4K @ 30Hz | x | - | 3,00 m |
| 2589596-NW | Displayport | HDMI | - | 4K @ 30Hz | x | - | 5,00 m |
| 2497577-NW | Displayport | HDMI | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | x | - | 1,00 m |
| 2497578-NW | Displayport | HDMI | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | x | - | 2,00 m |
| 2497579-NW | Displayport | HDMI | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | x | - | 3,00 m |
| 1650574-NW | Displayport | DVI | - | Full HD | x | - | 0,50 m |
| 1650571-NW | Displayport | DVI | - | Full HD | x | - | 1,00 m |
| 1404070-NW | Displayport | DVI | - | Full HD | x | - | 1,80 m |
| 1404071-NW | Displayport | DVI | - | Full HD | x | - | 5,00 m |

Hinweis: Rücknahme von AIF-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

MONITOR-ANSCHLUSSKABEL

| Artikelnummer | Anschluss Notebook | Anschluss Monitor | Bidirektional | Auflösung | Kupfer | Glasfaser & Kupfer Hybrid | Länge |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|--------|---------------------------|---------|
| 2269085-NW | Mini Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 0,50 m |
| 2269086-NW | Mini Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 1,00 m |
| 2269087-NW | Mini Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 1,50 m |
| 2269088-NW | Mini Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 2,00 m |
| 2269089-NW | Mini Displayport | Displayport | x | 4K @ 60Hz | x | - | 3,00 m |
| 1404072-NW | DVI | HDMI | - | Full HD | x | - | 1,80 m |
| 1404073-NW | DVI | HDMI | - | Full HD | x | - | 5,00 m |
| 1404065-NW | DVI | DVI | x | 4K @ 30 Hz | x | - | 1,80 m |
| 2347573-NW | DVI | DVI | x | 4K @ 30 Hz | x | - | 5,00 m |
| 2347574-NW | DVI | DVI | x | 4K @ 30 Hz | x | - | 10,00 m |
| 1404165-NW | VGA | VGA | x | HD | x | - | 1,00m |
| 1404166-NW | VGA | VGA | x | HD | x | - | 1,80m |
| 1404167-NW | VGA | VGA | x | HD | x | - | 5,00m |
| 2269083-NW | USB-C* | Displayport | - | 4K @ 60Hz | x | - | 1,80 m |
| 2300492-NW | USB-C* | Displayport | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | x | - | 1,00 m |
| 2300491-NW | USB-C* | Displayport | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | x | - | 2,00 m |
| 2269081-NW | USB-C* | Mini Displayport | - | 4K @ 60Hz | x | - | 1,80 m |
| 2620873-NW | USB-C* | USB-C* | x | 8K @ 60Hz | x | - | 1,00 m |
| 2617990-NW | Thunderbolt™ | Thunderbolt™ | x | 8K @ 60Hz | x | - | 0,80 m |
| 2265795-NW | USB-C* | HDMI | - | 4K @ 60Hz | x | - | 0.50 m |
| 2265796-NW | USB-C* | HDMI | - | 4K @ 60Hz | x | - | 1.80 m |
| 2265797-NW | USB-C* | HDMI | - | 4K @ 60Hz | x | - | 3.00 m |



Displayport – Displayport



Displayport – HDMI



Displayport – DVI

Mini Displayport –
Displayport

DVI – HDMI



DVI – DVI



VGA – VGA



USB® – Displayport



USB® – Mini Displayport



USB® – USB®

Thunderbolt™ –
Thunderbolt™

USB® – HDMI

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf conrad.ch/renkforce-moka

MONITOR ADAPTER

Mit der Zeit haben sich eine Reihe von Monitor Anschlüssen weiterentwickelt bzw. sind durch moderne Varianten ersetzt worden. Um ältere Monitore im Bestand mit modernen Notebooks oder Dockingstations zu verbinden oder umgekehrt, bietet Renkforce eine Reihe von Adapterlösungen. Wie auch bei Monitorkabel: Bitte auf die Richtung achten!




MONITOR ADAPTER

| Bestellnummer | Anschluss Notebook | Anschluss Monitor | Anschluss Monitor alternativ | Weitere Ausgänge | Auflösung max. | kurzes Kabel | PD |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|
| 2617019-NW | USB-C* | HDMI | - | - | 4K @ 60Hz | x | - |
| 2183222-NW | USB-C* | HDMI | - | 1x USB-C* 1x USB A | 4K @ 60Hz | x | - |
| 2566838-NW | USB-C* | HDMI | - | 1x USB-C* 1x USB A | 4K @ 60Hz | x | ja / 60W |
| 2306538-NW | USB-C* | HDMI | VGA | 1x USB-C* 3x USB A | 4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (VGA) | x | ja / 60W |
| 2316533-NW | USB-C* | HDMI | VGA DVI | - | 4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (DVI, VGA) | x | - |
| 2339782-NW | USB-C* | VGA | - | - | Full HD | x | - |
| 1407508-NW | Displayport | HDMI | - | - | 4K @ 30Hz | x | - |
| 2373311-NW | Displayport | HDMI | - | - | Full HD | - | - |
| 2753481-NW | Displayport | HDMI | - | - | 4K @ 30Hz | - | - |
| 2798162-NW | Displayport | HDMI | - | - | 4K @ 30Hz | x | - |
| 2623311-NW | Displayport | HDMI | - | - | 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz | x | - |
| 2252876-NW | Displayport | HDMI | VGA | - | 4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (VGA) | x | - |
| 1404079-NW | Displayport | DVI | - | - | Full HD | - | - |
| 1433016-NW | Displayport | DVI | - | - | 4K @ 30Hz | x | - |
| 1409671-NW | Mini Displayport | HDMI | - | - | 4K @ 30Hz | x | - |
| 1403558-NW | Mini Displayport | HDMI | VGA | - | 4K @ 30Hz (HDMI) Full HD (VGA) | x | - |
| 1650567-NW | DVI | VGA | - | - | Full HD | x | - |
| 1404074-NW | DVI | VGA | - | - | Full HD | - | - |
| 1404076-NW | DVI | HDMI | - | - | Full HD | - | - |
| 1404077-NW | HDMI | DVI | - | - | Full HD | - | - |
| 2265789-NW | HDMI | VGA | - | - | Full HD | x | - |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch. Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Elegantes und robustes Aluminiumgehäuse



USB-C® am Notebook oder Tablet

USUSB-C® auf USB A Buchse Adapterkabel

- Nutzen Sie Ihre alten Peripherie-Geräte am PC/Notebook weiter
- Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet
- OTG Funktion – direkte Datenübertragung ohne Computer

Best.-Nr. 1629428-NW

Zusätzlicher USB-C™-Ladeport



Renkforce RF-HUB-150 USB-C Multiportadapter

- Gibt HDMI-Signale über USB-C™ an einen externen Monitor aus
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160 Pixel @ 30/60Hz
- Mit zusätzlichem USB 3.0 Port - Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s

Best.-Nr. 2183222-NW



Rückseite

USB A auf USB-C® Adapter

- Max. 5 GBit/s Übertragungsrate

Best.-Nr. 2236153-NW



Rückseite

USB micro auf USB-C® Adapter

- Max. 480 MBit/s Übertragungsrate

Best.-Nr. 2236419-NW



Rückseite

USB-C® auf USB micro Adapter

- Max. 480 MBit/s Übertragungsrate

Best.-Nr. 2236154-NW

USB4® Winkeladapter, unterstützt das PD-Protokoll sowie Schnellaufladung bis 240 W



USB4® kompatibler USB-C®-Winkeladapter, 40 Gbps, 5A

- Unterstützt 40 Gbps Transferrate
- Unterstützt Audio- und Videoübertragung mit 8k@60 Hz
- Plug & Play-kompatibel

Best.-Nr. 2622636-NW

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf conrad.ch/renkforce-usb-adapter

USB-KABEL

Der USB-Anschluss ist vom Büroarbeitsplatz nicht mehr wegzudenken. Als Ladekabel, zur Datenübertragung oder sogar als Monitorkabel. Die Anforderungen an die Kabel sind entsprechend unterschiedlich.

Renkforce bietet ein breites Spektrum an Produkten. Bei USB-C® Kabeln je nach Anwendung eine höhere Datenübertragung oder eine höhere Ladeleistung.



Made for
 iPhone | iPad | iPod

MFI ZERTIFIZIERTE LADEKABEL

| Bestellnummer | Anschluss Notebook / Netzteil | Anschluss iPhone / iPad | Maximale Leistung | Max. Übertragungsrate | Länge | Farbe | Besonderheit |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|---------|-------------------------------|
| 2497591-NW | USB A | Lightning | 15 W @ 5V / 3 A | 480 MBit/s | 1,00 m | Schwarz | Gewebe aus Recycling Material |
| 2497592-NW | USB A | Lightning | 15 W @ 5V / 3 A | 480 MBit/s | 2,00 m | Schwarz | Gewebe aus Recycling Material |
| 2497593-NW | USB-C* | Lightning | 15 W @ 5V / 3 A | 480 MBit/s | 1,00 m | Schwarz | Gewebe aus Recycling Material |
| 2497594-NW | USB-C* | Lightning | 15 W @ 5V / 3 A | 480 MBit/s | 2,00 m | Schwarz | Gewebe aus Recycling Material |
| 2589597-NW | USB A | Lightning | 15 W @ 5V / 3 A | 480 MBit/s | 1,00 m | Weiss | - |
| 2616584-NW | USB A | Lightning | 15 W @ 5V / 3 A | 480 MBit/s | 2,00 m | Weiss | - |
| 1362474-NW | USB A | Lightning | 12,4 W @ 5V / 2,4 A | 480 MBit/s | 0,95 m | Schwarz | Spiralkabel |
| 1667553-NW | USB A | Lightning / USB-C* / USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 0,25 m | Schwarz | Gewebe |
| 1533489-NW | USB A | Lightning / USB-C* / USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 0,5 m | Schwarz | Gewebe |
| 1667554-NW | USB A | Lightning / USB-C* / USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1,00 m | Schwarz | Gewebe |
| 1667290-NW | USB A | Lightning / USB-C* / USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1,5 m | Schwarz | Gewebe |
| 1667289-NW | USB A | Lightning / USB-C* / USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 3,00 m | Schwarz | Gewebe |
| 2497590-NW | USB-C* | MagSafe | 15 W @ 5V / 3 A | - | 2,00 m | Weiss | - |

USB-LADEKABEL

| Bestellnummer | Anschluss Notebook / Netzteil | Anschluss Smartphone | Maximale Leistung | Max. Übertragungsrate | Länge | Farbe |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|---------|
| 1429649-NW | USB A | USB-C* | 36 W @ 12 V / 3.0 A | 480 MBit/s | 1,00 m | Schwarz |
| 1429650-NW | USB A | USB-C* | 36 W @ 12 V / 3.0 A | 480 MBit/s | 1,50 m | Schwarz |
| 1620632-NW | USB A | USB-C* | 36 W @ 12 V / 3.0 A | 10 GBit/s | 0,15 m | Schwarz |
| 1620631-NW | USB A | USB-C* | 36 W @ 12 V / 3.0 A | 10 GBit/s | 0,30 m | Schwarz |
| 1460359-NW | USB A | USB-C* | 36 W @ 12 V / 3.0 A | 10 GBit/s | 0,50 m | Schwarz |
| 1460360-NW | USB A | USB-C* | 36 W @ 12 V / 3.0 A | 10 GBit/s | 1,00 m | Schwarz |
| 1460361-NW | USB A | USB-C* | 36 W @ 12 V / 3.0 A | 10 GBit/s | 1,80 m | Schwarz |

Hinweis: Rücknahme von Ait-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



USB-KABEL

| Bestellnummer | Anschluss Notebook | Anschluss Gerät | Maximale Leistung | Max. Übertragungsrate | Länge | Farbe | Anwendung |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------|-------------|-------------------|
| 2625959-NW | USB-C* | USB-C* | 240 W @ 48 V / 5 A | 480 MBit/s | 1.00 m | Schwarz | Schnell-Ladekabel |
| 2625961-NW | USB-C* | USB-C* | 240 W @ 48 V / 5 A | 480 MBit/s | 2.00 m | Schwarz | Schnell-Ladekabel |
| 1460356-NW | USB-C* | USB-C* | 100 W @ 20 V / 5 A | 20 GBit/s | 0.50 m | Schwarz | Anschluss-Kabel |
| 1460357-NW | USB-C* | USB-C* | 100 W @ 20 V / 5 A | 20 GBit/s | 1.00 m | Schwarz | Anschluss-Kabel |
| 1460358-NW | USB-C* | USB-C* | 100 W @ 20 V / 5 A | 20 GBit/s | 1.50 m | Schwarz | Anschluss-Kabel |
| 2265788-NW | USB-C* | USB-C* | 100 W @ 20 V / 5 A | 20 GBit/s | 2.00 m | Schwarz | Anschluss-Kabel |
| 2269072-NW | USB A | USB B | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1.80 m | Transparent | Druckerkabel |
| 2269074-NW | USB A | USB B | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 3.00 m | Transparent | Druckerkabel |
| 2269073-NW | USB A | USB B | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 5.00 m | Transparent | Druckerkabel |
| 1487688-NW | USB A | USB B | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 0.30 m | Schwarz | Druckerkabel |
| 1487689-NW | USB A | USB B | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 0.50 m | Schwarz | Druckerkabel |
| 1487690-NW | USB A | USB B | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1.00 m | Schwarz | Druckerkabel |
| 1420166-NW | USB A | USB B (3.1) | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | 5 GBit/s | 0.50 m | Blau | Festplatten Kabel |
| 1420168-NW | USB A | USB B (3.1) | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | 5 GBit/s | 1.80 m | Blau | Festplatten Kabel |
| 1485268-NW | USB A | USB mini | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 0.15 m | Schwarz | Anschlusskabel |
| 1485269-NW | USB A | USB mini | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 0.30 m | Schwarz | Anschlusskabel |
| 1365369-NW | USB A | USB mini | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1.80 m | Schwarz | Anschlusskabel |
| 1487692-NW | USB A | USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 0.30 m | Schwarz | Anschlusskabel |
| 1438740-NW | USB A | USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1.00 m | Schwarz | Anschlusskabel |
| 1574809-NW | USB A | USB micro | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 3.00 m | Schwarz | Anschlusskabel |



VERLÄNGERUNGS-KABEL

| Bestellnummer | Anschluss Notebook | Anschluss Gerät | Maximale Leistung | Max. Übertragungsrate | Länge | Farbe | Anwendung |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------|---------|---------------------|
| 2377610-NW | USB-C* | USB-C* (Buchse) | 60 W @ 20 V / 3 A | 20 GBit/s | 1.00 m | Schwarz | Verlängerungs-kabel |
| 2377611-NW | USB-C* | USB-C* (Buchse) | 60 W @ 20 V / 3 A | 10 GBit/s | 2.00 m | Schwarz | Verlängerungs-kabel |
| 1420708-NW | USB A | USB A (Buchse) | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | 5 GBit/s | 1.00 m | Blau | Verlängerungs-kabel |
| 1420710-NW | USB A | USB A (Buchse) | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | 5 GBit/s | 3.00 m | Blau | Verlängerungs-kabel |
| 1487676-NW | USB A | USB A (Buchse) | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1.00 m | Schwarz | Verlängerungs-kabel |
| 1487682-NW | USB A | USB A (Buchse) | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 3.00 m | Schwarz | Verlängerungs-kabel |
| 2523275-NW | USB micro | USB micro (Buchse) | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | 480 MBit/s | 1.80 m | Schwarz | Verlängerungs-kabel |

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf conrad.ch/renkforce-usb-kabel

DOCKINGSTATIONS

Dockingstations sind eine nützliche Ergänzung für jedes mobile Arbeitsgerät. Sie ermöglichen die Erweiterung der Arbeitsumgebung, indem eine Vielzahl von Peripheriegeräten und Monitoren anschliessbar ist. Ihre USB-C® Anschlüsse bieten schnelle Datenübertragungsraten und ermöglichen es der Dockingstation, alle angeschlossenen Geräte über einen einzigen Anschluss zu steuern.



| Bestellnummer | 2621177-NW | 2621178-NW | 2619751-NW |
|--|---|--|--|
| Bezeichnung | RF-DKS-903 USB-C® 5IN1 DOCK | RF-DKS-901 USB-C® 9IN1 DOCK | RF-DKS-800 USB-C® 8IN1 DOCK – 8K UHD |
| Anschluss A | USB-C® | USB-C® | USB-C® |
| Anschluss B | 1x HDMI-Buchse 1x USB-C® Buchse (mit Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 | 1x HDMI-Buchse 1x 3,5 mm-Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s) 1x MicroSD-Karten-Slot 1x SD-Karten-Slot | 1x HDMI-Buchse 1x 3,5 mm-Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 2x USB 2.0 1x RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s) 1x MicroSD-Karten-Slot 1x SD-Karten-Slot |
| Anzahl max. unterstützte Monitore | 1 | 1 | 2 |
| Max Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1x 7680 x 4320 Pixel (30 Hz) / 2x 3840 x 2160 Pixel (60 Hz) |
| Power Delivery | PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt) | PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt) | PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt) |
| Abmessung | 28 x 10 x 103 mm | 40 x 14 x 1215 mm | 45 x 13,8 x 130 mm |



| Bestellnummer | 2249726-NW | 2796202-NW |
|--|---|---|
| Bezeichnung | RF-DKS-650 USB-C® 15in1 DOCK | RF-DKS-902 USB-C® 15IN1 DOCK + STAND |
| Anschluss A | USB-C® Stecker | USB-C® |
| Anschluss B | 3x HDMI-Buchse 1x VGA-Buchse 2x USB-C® Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 4x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) 1x RJ45-Buchse 1x 3,5 mm Buchse | 1x HDMI-Buchse (4K) 1x DisplayPort Buchse (4K) 1x VGA-Buchse (1080p) 3x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) 2x USB 2.0 2x USB-C® Buchse 1x USB-C® Buchse (Power Delivery) 1x Gigabit RJ45-Buchse (10/100/1000 Mbit/s) 1x 3,5 mm Buchse 1x MicroSD-Karten-Slot 1x SD-Karten-Slot |
| Anzahl max. unterstützte Monitore | 4 | 3 |
| Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Power Delivery | PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt) | PD 3.0 - USB-C® Ausgangsleistung: max. 87 W (mit 100 W Eingangsleistung) (optionales Netzteil benötigt) |
| Abmessung | 63 x 73,5 x 120 mm | 300 x 81 x 19 mm |

Auch interessant: NOTEBOOKSTÄNDER



| | |
|-----------------------|---|
| Bestellnummer | 2399949-NW |
| Passend für | 11" bis 17,3" |
| Abmessung | 240 x 235,5 x 135,5 mm |
| Besonderheiten | Elegante, leichte Aluminiumkonstruktion in offenem Design für bessere Luftzirkulation. Hebt den Bildschirm auf Augenhöhe. Silikonpolster schützen und sichern den Laptop. |

Mehr Halterungen auf conrad.ch/renkforce-notebookstaender

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf conrad.ch/renkforce-dockingstation

USB-HUBS

USB-Hubs erweitern die Anzahl der auf dem Computer oder Laptop verfügbaren USB-Anschlüsse. So können mehrere USB-Geräte wie Drucker, USB-Sticks, Smartphone, Webcam oder externe Festplatten gleichzeitig angeschlossen werden. Dank des Plug & Play-Standards erfolgt die Installation des Hub automatisch. Seine kompakten, handlichen Masse machen ihn zum idealen Begleiter für Laptops.



1234385

USB-HUBS & -SWITCHES

| Bestellnummer | Anschlussstecker | Anzahl USB-Ausgänge | SD-Kartenslot | microSD Kartenslot | USB Ladeport | Netzteil beiliegend | Datendurchsatz | Besonderheiten | Farbe | Abmessung |
|---------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|--|-----------|----------------------|
| 1234385-NW | USB-A | 4 | - | - | - | - | 5 Gbit/s | Aluminium-Gehäuse | Aluminium | 113 x 16 x 35 mm |
| 1687472-NW | USB-C | 4 | - | - | - | - | 5 Gbit/s | Aluminium-Gehäuse | Silber | 114 x 18,4 x 37 mm |
| 1614145-NW | USB-A | 4 | - | - | - | - | 5 Gbit/s | Kompakte Bauform | Schwarz | 88 x 16 x 56 mm |
| 1295719-NW | USB-A | 4 | - | - | - | - | 5 Gbit/s | Ausgänge oben | Schwarz | 78 x 35 x 62 mm |
| 1268677-NW | USB-A | 4 | - | - | 1 | x | 5 Gbit/s | Ladeport | Schwarz | 105 x 25 x 60 mm |
| 1342481-NW | USB-A | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 Gbit/s | Mit Speicherkartenleser | Schwarz | 100 x 42 x 16 mm |
| 1687474-NW | USB-C | 3 | 1 | 1 | - | - | 5 Gbit/s | Mit Speicherkartenleser | Silber | 143 x 17,7 x 36,5 mm |
| 1607017-NW | USB-A | 7 | - | - | 1 | x | 5 Gbit/s | Ausgänge einzeln schaltbar/ Schnell-Ladeport | Schwarz | 37 x 25 x 166 mm |
| 1615863-NW | USB-A | 7 | - | - | - | - | 480 Mbit/s | Ausgänge einzeln schaltbar | Schwarz | 165 x 24,2 x 35,5 mm |
| 1687470-NW | USB-A | 4 | - | - | - | - | 480 Mbit/s | Ausgänge einzeln schaltbar | Schwarz | 105 x 24,2 x 35,5 mm |
| 1628714-NW | USB-A | 4 | - | - | - | - | 480 Mbit/s | Ausgänge über einen Hauptschalter abschaltbar | Schwarz | 18 x 22 x 70 mm |
| 1318454-NW | USB-A | 4 | - | - | - | x | 5 Gbit/s | Ausgänge einzeln schaltbar/Wand- oder Tischmontage | Schwarz | 126 x 31 x 55 mm |
| 1597226-NW | USB-A | 7 | - | - | - | x | 480 Mbit/s | Wand- oder Tischmontage | Schwarz | 186 x 20 x 45 mm |

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf conrad.ch/renkforce-usb-hubs

NETZWERKKABEL

Effektives Arbeiten im Büro oder im Home-Office wird mit schnellen und zuverlässigen Zugängen zum lokalen Netzwerk ermöglicht. Netzwerkkabel der Kategorie CAT 5 und 6 erlauben hohe Datenübertragungsmengen bei guter Signalqualität. Je nachdem wo Kabel verlegt werden sollen, welche Distanzen zu überbrücken sind und weiteren Spezifikationen, bietet Renkforce ein umfangreiches Spektrum an Lösungen.



NETZWERKKABEL

| Bestellnummer | Länge | Schirmung | Spezifikation | Gemeinsame Produktmerkmale |
|---------------|---------|-----------|---------------|---|
| 2362135-NW | 0,50 m | S/FTP | CAT 6 | AWG: 27 Farbe: Grau Innenleiter-Material: Kupfer Besonderheiten: Vergoldete Steckkontakte mit Rastnasenschutz, Flammwidrig |
| 2362146-NW | 0,15 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362145-NW | 0,25 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362144-NW | 1,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362467-NW | 2,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362132-NW | 3,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362133-NW | 5,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362134-NW | 10,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362130-NW | 15,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362131-NW | 20,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 2362143-NW | 30,00 m | S/FTP | CAT 6 | |
| 1383278-NW | 0,25 m | U/FTP | CAT 6a | |
| 1383279-NW | 0,50 m | U/FTP | CAT 6a | |
| 1383280-NW | 1,00 m | U/FTP | CAT 6a | |
| 1383281-NW | 3,00 m | U/FTP | CAT 6a | |
| 1383282-NW | 5,00 m | U/FTP | CAT 6a | |
| 1383283-NW | 10,00 m | U/FTP | CAT 6a | |
| 1383284-NW | 15,00 m | U/FTP | CAT 6a | |
| 1383285-NW | 20,00 m | U/FTP | CAT 6a | |




NETZWERKVERLÄNGERUNGSKABEL

| Bestellnummer | Länge | Schirmung | Spezifikation | Gemeinsame Produktmerkmale |
|---------------|--------|-----------|---------------|---|
| 1464708-NW | 0,50 m | F/UTP | CAT 5e | AWG: 26 Farbe: Schwarz Innenleiter-Material: Kupfer Besonderheiten: Vergoldete Steckkontakte, mit Rastnasenschutz |
| 1464707-NW | 1,00 m | F/UTP | CAT 5e | |
| 1464710-NW | 3,00 m | F/UTP | CAT 5e | |
| 1464709-NW | 5,00 m | F/UTP | CAT 5e | |



Hinweis: Rücknahme von AIF-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



NETZWERKKABEL

| Bestellnummer | Farbe | Länge | Schirmung | Spezifikation | Gemeinsame Produktmerkmale |
|---------------|-------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 2623313-NW | Gelb | 0,15 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2617816-NW | Gelb | 0,25 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2612322-NW | Gelb | 0,50 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2612325-NW | Gelb | 1,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2544324-NW | Gelb | 2,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2576834-NW | Gelb | 3,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2544326-NW | Gelb | 5,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2576832-NW | Gelb | 10,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2544323-NW | Grün | 0,15 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2582292-NW | Grün | 0,25 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2528208-NW | Grün | 0,50 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2528210-NW | Grün | 1,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2544325-NW | Grün | 2,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2612329-NW | Grün | 3,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2568486-NW | Grün | 5,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2612323-NW | Grün | 10,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2731199-NW | Grün | 15,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521988-NW | Rot | 0,15 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521987-NW | Rot | 0,25 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2522025-NW | Rot | 0,50 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521986-NW | Rot | 1,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521977-NW | Rot | 2,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523749-NW | Rot | 3,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521985-NW | Rot | 5,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521976-NW | Rot | 10,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521975-NW | Rot | 15,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523728-NW | Blau | 0,25 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2522488-NW | Blau | 0,50 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2522019-NW | Blau | 1,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523750-NW | Blau | 2,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523729-NW | Blau | 3,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523730-NW | Blau | 5,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521959-NW | Blau | 10,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521960-NW | Blau | 15,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2528209-NW | Blau | 20,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2616755-NW | Blau | 30,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2522024-NW | Grau | 0,15 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523755-NW | Grau | 0,25 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523747-NW | Grau | 0,50 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523746-NW | Grau | 1,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523745-NW | Grau | 2,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523744-NW | Grau | 3,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2523743-NW | Grau | 5,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521974-NW | Grau | 10,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2521973-NW | Grau | 15,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2612328-NW | Grau | 20,00 m | S/FTP | CAT 6a | |
| 2595504-NW | Grau | 30,00 m | S/FTP | CAT 6a | |

AWG: 27
Innenleiter-Material: Kupfer
Besonderheiten: Mit Rastnasenschutz,
 Flammwidrig

Ausführliche Produktbeschreibungen finden Sie auf conrad.ch/renkforce-neka

USB-HUB

Robuste USB-Hubs für Wandmontage, innerhalb von Möbeln, sowie die Montage unter dem Tisch sorgen für Ordnung. Das An- und Abstecken kann mit einer Hand erfolgen, da der Hub selbst nicht mit der anderen Hand gehalten werden muss. Renkforce bietet Modelle mit und ohne Schalter pro Port.



USB-HUBS

| Bestellnummer | 1299048-NW | 1318453-NW | 1089874-NW |
|-----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Anzahl USB-Ausgänge | 13 | 7 | 7 |
| Abmasse | 122 x 20 x 45 mm | 187 x 20 x 45 mm | 187 x 31 x 55 mm |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 5 GBit/s | 5 GBit/s | 5 GBit/s |
| Stromversorgung | Steckernetzteil 12 V / 5 A | Steckernetzteil 5 V / 4 A | Steckernetzteil 5 V / 4 A |
| Besonderheit | mit Aluminiumgehäuse zur Wandmontage mit Schnellladeport | Metallgehäuse zur Wandmontage | Metallgehäuse einzeln schaltbar zur Wandmontage |