



TOOLCRAFT

Die gelungene Verbindung von Kraft und Präzision.

Akku-Schlagbohrschrauber 20 V mit Zubehör-Set inkl. 2 Akkus 2.0 Ah

3

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Lieferumfang

Mehr Informationen zum Artikel finden Sie auf Seite 2.

Akku-Schlagbohrschrauber 20 V mit Zubehör-Set inkl. 2 Akkus 2.0 Ah

- Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 – ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge
- 2 Akkus und Ladegerät für maximale Ausdauer
- Robuster und langlebiger Motor
- Schlagbohrfunktion und Schnellspann-Metallbohrfutter

Max Torque 50Nm	Min 0-9.000/ 0-32.400	19+1+1	Chuck capacity: Max. Ø 13 mm	20V	Min 0-450/ 1.750
--------------------	-----------------------------	--------	------------------------------------	-----	------------------------



89tlg. Zubehörset im Alu-Koffer mit praktischer Schublade



Inkl. 2 Akkus



Handgriff mit Softgrip-Auflage

Gürtelhalterung

Schlagbohrschrauber, Akkus, Ladegerät, Bits und Bohrer – alles zusammen in einem Koffer – alles an seinem Platz.

Durch die ergonomische Form liegt der TOOLCRAFT ASS-KA118 der Serie TAWB-200 optimal in der Hand und der Handgriff mit Softgrip-Auflage garantiert ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Dabei sorgt das hochwertige und kraftvolle 2-Gang Getriebe für optimale Kraftübertragung bei jeder Anwendung.

Im Set enthalten sind 2 original TOOLCRAFT-Li-Ion-Akkus 20 V/2.0 Ah, sowie ein original TOOLCRAFT-Li-Ion-Ladegerät. Dazu ein Koffer mit praktischem Schub für eine geordnete und übersichtliche Aufbewahrung der Bohrer und Bits. Die zusätzliche Gürtelhalterung erweist sich gerade bei Arbeiten in höheren Lagen als sehr hilfreich.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden – ein enormer Kostenvorteil.

Lieferumfang: Akku-Schlagbohrschrauber 20 V • 2x 2.0 Ah-Akkus • Ladegerät • Aluminium-Transportkoffer • 9x Holzbohrer • 9x HSS-Spiralbohrer • 4x Flachbohrer für Holz • 40x 25 mm Bits - S2 • 19x 50 mm Bits - S2 • Werkzeugadapter • 7x Adapter - CrV

Best.-Nr. 2316493-M3

Werkzeug Akkus

Art-Bezeichnung	Akku 20 V 2.0 Ah	Akku 20 V 4.0 Ah	Akku 20 V 5.0 Ah
Abmessungen	120 x 80 x 50 mm	120 x 80 x 70 mm	120 x 80 x 70 mm
Akkuspannung	2 Ah	4 Ah	5 Ah
Kapazität	20 V	20 V	20 V
Technologie	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Best.-Nr.	1881809-M3	1881810-M3	2331500-M3

Ladegeräte

Art-Bezeichnung	Standard Lader	Schnell Lader	Doppel Schnell Lader
Anzahl Ladeschüchte	1	1	2
Ladezeit 2 Ah Akku	60 min	30 min	30 min
Ladezeit 4 Ah Akku	120 min	60 min	60 min
Ladezeit 5 Ah Akku	140 min	70 min	70 min
Best.-Nr.	1881811-M3	1881812-M3	2388640-M3

Alle Geräte der TAWB-200 Serie in der Übersicht

Viele Geräte mit einem Akku-System zu betreiben hat Vorteile. Die Kraftpakete sind stets für das aktuell benötigte Werkzeug vorhanden. Für den Dauereinsatz auf der Baustelle können die Akkus gewechselt und nachgeladen werden. Bei Bedarf kann auch das Werkzeug gewechselt werden. Akku raus und bei anderem Werkzeug rein.

- Lithium-Ionen power
- 20 Volt Technik
- Drei kompatible Leistungsklassen 2 Ah, 4 Ah und 5 Ah
- Drei kompatible Ladegeräte



Crimpzangen-Set 7tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- Für Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker



10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



- Crimpeinsatz E1:** RG 58, 59, 62, 174
Crimpeinsatz E2: RG 58, 59, 62, 6
Crimpeinsatz E3: RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic
Crimpeinsatz E4: RG 8, 11, 174, 179, 213
Crimpeinsatz E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fiber Optic
Crimpeinsatz E6: RG 58, 59, 6.

Best.-Nr. 818645-M3

Crimpzangen-Set 6tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik



10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



- Crimpeinsatz A:** für isolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 22-10)
Crimpeinsatz B: für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1,5 - 10,0 mm² (AWG 20-8)
Crimpeinsatz C: für offene, unisolierte Kabelschuhe von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)
Crimpeinsatz H: für Stift- und Buchsenkontakte (D-Sub-Stecker) von 0,5 - 10 mm² (AWG 22-6)
Crimpeinsatz HI: Zündkerzenstecker und Verteiler 1 mm² (AWG 17)
- Best.-Nr. 430461-M3

Crimpzangen-Set 1004tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Mit Übersetzung und Zwangssperre
- Für unisolierte, isolierte und Koaxial-Steckverbinder



10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

- Lieferumfang:** Crimpzange • Je 1 Pressprofileinsatz für nicht-isolierte/isolierte/Koaxial-Quetschverbinder • 255 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 0,5 - 1,5 mm² • 180 isolierte Ringverbinder (3,7/4,3/5,3) von 1,5 - 2,5 mm² • 60 isolierte Ringverbinder (5,3/6,5) von 4 - 6 mm² • 120 isolierte Kabelverbinder (3,7/4,3) von 0,5 - 1,5 mm² • 40 isolierte Kabelverbinder (5,3) von 1,5 - 2,5 mm² • 150 isolierte Stossverbinder 0,5 - 6 mm² • 84 isolierte Flachsteckverbinder 0,5 - 2,5 mm² • 84 isolierte Flachstecker 0,5 - 2,5 mm² • 25 isolierte Kabelschnellverbinder 1,5 - 2,5 mm² • Koffer.

Best.-Nr. 820927-M3

Crimpzangen-Set 439tlg.

- Mit auswechselbaren Crimpeinsätzen
- Ratschenmechanik
- Umfangreiches Zubehör an Kabelschuhen, Flachstecker, Flachsteckerhülsen, Stossverbindern und Aderendhülsen



10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

- Crimpeinsatz A:** für isolierte Kabelschuhe, Stossverbinder, und Flachstecker von 0,5 mm² - 1,0 / 1,5 mm² - 2,5 mm² / 4,0 mm² - 6,0 mm² (AWG 22-18 / 16 - 14 / 12 - 10)
Crimpeinsatz D: für Aderendhülsen von 0,5 mm² / 0,75 mm² / 1,0 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm² (AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12)
Crimpeinsatz F: für Aderendhülsen von 6,0 mm² / 10 mm² / 16,0 mm² (AWG 10 / 8,0 / 6,0).

Best.-Nr. 1365635-M3

2-in-1 Crimpzange

- Beidseitig verwendbare Crimpbacken
- Werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze



10

JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



- Crimpbacke A:** für isolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² (AWG 22-10)
Crimpbacke B: für Ringkabelschuhe und Gabelkabelschuhe von 1,5 - 10 mm² (AWG 20-8) und Stossverbinder von 0,75 - 10 mm².

Best.-Nr. 818644-M3

System-Crimpzange PZ-500

- Auswechselbare Crimpensätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik



10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.

Ausstattung: 2-Komponentengriff • Ratschenmechanik • Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube) • Lösehebel für Entriegelung der

Zwangssperre bei einer Fehlpressung • Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpensätze • Inkl. Kunststoffkoffer mit 24 Fächern für die Aufbewahrung von Crimpensätzen, Steckverbindern und weiteren Werkzeugen.

Hinweis: Crimpensätze bitte separat bestellen.

Best.-Nr. 1423556-M3

Crimpensätze Alle Artikel sind passend für das Modell PZ-500

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	Quetschbereich	Quetschbereich AWG
Crimpensätze für Solar MC 3			
2586834-M3	Solar-Steckverbinder	2,5 - 6 mm ²	10 - 14 awg
1595620-M3	Solar-Steckverbinder	1,5 - 6 mm ²	10 - 15 awg

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	Quetschbereich	Quetschbereich AWG
Crimpensätze für isolierte Kabelschuhe			
1423368-M3	Isolierte Kabelschuhe	0,1 - 1,5 mm ²	16 - 26 awg
1423365-M3	Isolierte Kabelschuhe	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg
1423367-M3	Isolierte Steckverbinder	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg
1423369-M3	Isolierte Flachsteckhülsen	0,5 - 2,5 mm ²	14 - 22 awg
2161002-M3	Isolierte Flachsteckhülsen	4 - 6 mm ²	10 - 12 awg
1423366-M3	Schrumpfschlauchverbinder	0,5 - 10 mm ²	8 - 22 awg
1423370-M3	Endverbinder Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch	0,5 - 6 mm ²	10 - 22 awg
1423376-M3	Unisolierte Kabelschuhe	1,5 - 10 mm ²	8 - 20 awg
2161946-M3	Unisolierte Kabelschuhe	16 - 25 mm ²	4 - 6 awg

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	Quetschbereich	Quetschbereich AWG
Crimpensätze für Flachstecker			
2180570-M3	Flachstecker	0,1 - 1 mm ²	-
2161001-M3	Flachstecker	0,1 - 2,5 mm ²	14 - 26 awg
2625227-M3	Flachstecker	0,5 - 6 mm ²	-
1423407-M3	Flachstecker D-Sub-Stecker	2,5 - 10 mm ²	6 - 14 awg
1423409-M3	Zündkerzenstecker	1 mm ²	17 awg

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	Quetschbereich	Quetschbereich AWG
Crimpensätze für Aderendhülsen			
1601086-M3	Aderendhülsen	0,35 - 0,8 mm ²	18 - 22 awg
1511599-M3	Steckverbinder	0,35 - 1,5 mm ²	16 - 22 awg
2180571-M3	Aderendhülsen	0,5 - 4 mm ²	12 - 22 awg
1511624-M3	Steckverbinder	0,75 - 1 mm ²	17 - 18 awg
1601087-M3	Aderendhülsen	1 - 3 mm ²	12 - 16 awg
1423403-M3	Aderendhülsen	6 - 16 mm ²	6 - 10 awg
1595756-M3	Aderendhülsen	25 - 35 mm ²	2 - 4 awg

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	Quetschbereich	Quetschbereich AWG
Crimpensätze für Stecker: Deutsch			
1595621-M3	Stecker: DEUTSCH	-	12 - 14 awg
1595626-M3	Stecker: DEUTSCH	-	12 - 16 awg
2161003-M3	Stecker: DEUTSCH	0,5 - 4 mm ²	12 - 20 awg
1595623-M3	Stecker: DEUTSCH	-	14 - 18 awg
1595624-M3	Stecker: DEUTSCH	-	16 - 20 awg
2299181-M3	Stecker: DEUTSCH	-	16 - 20 awg

Best.-Nr.	Anwendungsbereich	Geeignet für Kabeltyp
Crimpensätze für Koaxialkabelverbinder		
1423396-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG6
1423398-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG6
1423402-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG6
1423397-M3	Koaxial-Steckverbinder	RG58, RG59, RG62, RG174
1423399-M3	Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker	RG58, RG59, RG62, RG174
1423401-M3	Koaxial-Steckverbinder LWL-Stecker	RG174, RG179, RG8218

Best.-Nr.	Anwendungsbereich
Crimpensätze für Steckverbinder	
1595617-M3	4P4C/Rj22 Steckverbinder
1595618-M3	Rj11/Rj12/6P6C Steckverbinder

Crimpzangen-Set PZ-500 83tlg.

- Werkzeugset für Aderendhülsen 0.5 bis 35 mm² und Klemmen
- Ideal zur Montage von Modular-Anschlussklemmen mit Einsteckkontakt

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Best.-Nr. 2567821-M3

Crimpzangen-Set PZ-500 168tlg.

- Für Schrumpf- und Pressverbinder 0.5 - 8 mm²
- Wasserdichte Ausführung, entwickelt für Elektriker und Fahrzeugreparatur

10
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Best.-Nr. 2368330-M3

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.ch/toolcraft

Noch mehr Crimpzangen-Sets und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.ch

Die ausführlichen Produktbeschreibungen und aktuelle Preise finden Sie unter conrad.ch

Laser-Entfernungsmesser



2226845



1619741



2247981



1511649

Gezieltes Messen auf Knopfdruck

Länge, Fläche, Volumen: Der robuste Laser-Distanzmesser von Toolcraft macht Messen einfach und präzise.

Ausstattung: Best-Nr. 2226845: Grosses LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung.

Best-Nr. 1619741: Display Hintergrundbeleuchtung • Integrierte Wasserwaage (Libelle) • Indirekte Messung (Pythagoras) • Additions/Subtraktionsfunktion • Abnehmbarer Gürtelclip.

Best-Nr. 2247981: 2" Schwarz-Weiss Display • Indirekte Messung (Pythagoras) •

Additions- und Subtraktionsfunktion • Robust (2 Meter Sturzgeschützt) • Winkelmessung.

Best-Nr.: 1511649: Displaybeleuchtung und mehrzeiliges Display • Additions- und Subtraktionsfunktion • Indirektes Messverfahren (Pythagoras) • Signalton)

Technische Daten: Laser-Klasse: 2 • Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) • Laser-Ausgangsleistung: <1 mW • Ansprechzeit: <0.6 Sekunden; <5 Sekunden im Aussenbereich.

Best-Nr.	Min. Messbereich	Max. Messbereich	Messgenauigkeit ±	Messzeit max.	Gewicht	Laser-Wellenlänge	Abm. (L x B x H) mm	Stromversorgung (Details)
2226845-M3	0.2 m	20 m	3 mm	3 s	70 g	650 nm	110 x 40 x 25.5	2 x AA Batterien
1619741-M3	0.05 m	40 m	2 mm	0.5 s	120 g	650 nm	115 x 32.5 x 52	2x AAA Batterien
2247981-M3	0.05 m	60 m	2 mm	0.5 s	135 g	635 nm	115 x 49 x 26	3x AAA Ni-MH Akku
1511649-M3	0.05 m	100 m	1.5 mm	0.6 s	135 g	635 nm	28 x 46 x 110	2 x 1.5 V/DC Batterie, Typ AAA

Ortunggerät



1712612



2331524

inkl. Laser-Entfernungsmesser, Messbereich: 0,05 - 30 m



1712611

inkl. Materialfeuchtigkeitsmesser



Anwendungsbeispiel: 2331524

Der Multidetektor lokalisiert einfach, rasch und präzise die Kanten von Holzbalken und Metallverstreibungen/Eisenträgern sowie Strom und Wasserleitungen.

Das Audio Signal ermöglicht ein Maximum an Sicherheit bei der Detektion von Objekten in der Wand.

Best-Nr.	Ortungstiefe (Holz)	Ortungstiefe (eisenhaltige Metalle)	Ortungstiefe (nicht eisenhaltige Metalle)	Ortungstiefe (spannungsführende Leitungen)	Gewicht	Genauigkeit (+/-)	Stromversorgung (Details)	Warnungsart
1712612-M3	20 mm	100 mm	60 mm	50 mm	146 g	10 mm	9 V-Batterie (bitte separat bestellen)	optisch, akustisch
2331524-M3	38 mm	100 mm	80 mm	50 mm	118 g	5 mm	3.7 V Li-Po-Akku, fest eingebaut	optisch
1712611-M3	20 mm	80 mm	60 mm	50 mm	143 g	10 mm	9 V-Batterie (bitte separat bestellen)	optisch, akustisch

Mini-Fettpresse 80 g ohne Fett

- Zur Füllung mit losem Fett
- Ergonomisch komfortable Anwendung



Anwendungsbeispiel



Hochwertige TOOLCRAFT Fettpresse mit Pistolengriff für die professionelle und komfortable Verarbeitung von handelsüblichen Fetten.

Technische Daten: Düse: 0,5mm • Kapazität Volumen: 80 ccm • Externer Kegeldruck: 50 Grad • Betriebsdruck: 1000PSI / 69 bar

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best-Nr. 1932032-M3

Kupferspray

- Exzellente Montageschmierung und effektiver Korrosionsschutz
- Temperaturbeständigkeit bis +1100 °C
- Verhinderung von Festfressen, Festbrennen oder Festrostern



Gefahr

Kupferspray wird zur nachhaltigen Montageschmierung von Schraub- und Steckverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen im Betrieb ausgesetzt sind, verwendet.

Ausstattung: Exzellente Montageschmierung • Effektiver Schutz vor Korrosion • Ermöglichung eines optimalen Verhältnisses von Schraubenanziehmoment zu Schraubenvorspannung • Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +1100 °C.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best-Nr. 887590-M3



Anti-Seizepaste

- Exzellenter Schutz vor Korrosion und Festfressen
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +1100 °C

Anti-Seizepaste ist ein Hochleistungsschmiermittel, das bereits bei der Montage von Schraubverbindungen eingesetzt werden kann, um die Demontage zu erleichtern. Der Inhaltsstoff der Spezialpaste dient nicht nur der Schmierung und leichteren Trennung von Materialien, sondern auch dem sicheren Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiss.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.


Best-Nr. 893968-M3



Silikonspray 400 ml und Bremsenreiniger 500 ml



Gefahr



Anwendungsbeispiel



TOOLCRAFT Silikonspray 400 ml

Mit guter Gleitwirkung für Kunststoff, Gummi- und Metallteile. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummitteile werden gepflegt, versprühen nicht, frieren und kleben nicht an. Kunststoffteile erhalten einen guten Glanz und werden nicht brüchig.

TOOLCRAFT Bremsenreiniger 500 ml

Entfernt öl- und fettthaltige Verschmutzungen und Rückstände von Brems Scheiben, Belägen, Bremsklötzen, Zylindern, Federn und sonstigen Metallteilen. Das Lösemittelgemisch hat eine hohe Reinigungswirkung und trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best-Nr. 885824-M3

Silikonspray

- Wasserabweisend
- Schmiert, schützt, pflegt



Gefahr

Mit guter Gleitwirkung für Kunststoff, Gummi- und Metallteile. Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit, Gummitteile werden gepflegt, versprühen nicht, frieren und kleben nicht an. Kunststoffteile erhalten einen guten Glanz und werden nicht brüchig.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best-Nr. 886532-M3



Keramikpaste weiss

- Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1400 °C
- Effektive Verhinderung von Korrosion und Festfressen



Gefahr

Ausstattung: Schutz von Dichtungen, Flanschen, Schrauben, Ventilbüchsen, Bolzen • Schmiermittel für hoch belastete Gleitflächen aller Art; Bremspaste • Zuverlässige Trennung von temperaturbeschichteten Gewindeverbindungen.

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best-Nr. 893967-M3



Lötstationen



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Best.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Abmessungen (L x B x H)	Anzeige	Betriebsspannung	Leistung max.	Temperatur min.	Temperatur max.	Besonderheiten
1561691-M3	ST-50A Lötstation analog 50 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	50 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561692-M3	ST-80A Lötstation analog 80 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	80 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561693-M3	ST-100A Lötstation analog 100 W	100 x 124 x 187 mm	analog	230 V/DC	100 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561694-M3	ST-50D Lötstation digital 50 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	50 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561695-M3	ST-80D Lötstation digital 80 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	80 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
1561696-M3	ST-100D Lötstation digital 100 W	100 x 124 x 187 mm	digital	230 V/DC	100 W	150°C	450°C	inkl. Lötspitze
2248468-M3	ST-200 Pro Lötstation	187 x 124 x 100 mm	digital	230 V/DC	230 W	150°C	480°C	2 Kanäle
1626065-M3	ST-100 HF Hochfrequenz-Lötstation	176 x 124 x 98 mm	digital	230 V/AC	100 W	50°C	480°C	inkl. Lötspitze, Hochfrequenz-Induktionsheizelement
1626066-M3	ST-150 HF Hochfrequenz-Lötstation	176 x 124 x 98 mm	digital	230 V/AC	150 W	50°C	480°C	inkl. Lötspitze, Hochfrequenz-Induktionsheizelement

Regelbare digitale Entlötstation ZD-8925

- LED zeigt Temperatur an
- Einstellbarer Temperaturbereich
- Leichter und schneller Spitzenwechsel



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr. 1620656-M3



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Heissluftstation

- Grosses LC-Display
- Temperatur/Luftstrom einstellbar
- Automatische Energiesparfunktion
- Bürstenloses Wirbelgebläse



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Leistung (max.)	Gewicht	Lieferumfang	Typ
2301606-M3	210 x 90 x 140 mm	800 W	1.46 kg	Heissluft-Lötstation, Heissluft-Lötpistole, Pistolenhalter, AC-Netzkabel, 4x Düsen, Anleitung	LSH-880
1488529-M3	155 x 110 x 125 mm	300 W	1.2 kg	Heissluft-Löt-/Entlötssystem, Halter, 3x Düse (Ø 5, 8 und 12 mm), Bedienungsanleitung	ZD-8908

Noch mehr Lötstationen und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.ch

8 Versandkostenfrei bestellen ab CHF 300.- Bestellwert

(Nur für Standardlieferungen innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Ausgenommen Sonderzuschläge)

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Löt Rauchabsauger mit Tischhalterung Magnetische helfende Hand mit Lupe

- Direkt über Löt Rauch positionierbar
- Leistungsstarkes 23 W Gebläse



- Lupe mit 2 eingebauten LED-Leuchten
- Verstellbarer Stahlsockel
- Flexibler und robuster Stahlarm, biegsam in jede Richtung und in jedem Winkel
- Abnehmbare Krokodilklemmen
- 3x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)




Best.-Nr. 588688-M3



Best.-Nr. 2497610-M3

Hitze fester Lötunterlage

- Hervorragende Wärmeschutz Eigenschaften
- Temperaturfest bis 500 °C
- Der Löt Kolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden
- Material: Silikon



Best.-Nr. 2248474-M3

Elektrischer Lötspitzenreiner

- Spitze kann in nur 1 Sekunde gereinigt werden
- Herausnehmbare Auffangschale
- Einfacher Bürstenwechsel
- Trockene Reinigung



Best.-Nr. 2368617-M3

Bleifreier Löt draht

Best.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Legierung	Flussmittel	Durchmesser	Gewicht
2160419-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 0,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	100 g
2160420-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 0,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,5 mm	250 g
2160421-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	100 g
2160422-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	250 g
2160423-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 500 g 1 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1 mm	500 g
2160424-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 100 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	100 g
2160425-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 250 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	250 g
2160426-M3	Sn99,3Cu0,7 ROL1 500 g 1,5 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,5 mm	500 g
2481259-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 0,3 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,3 mm	100 g
2481260-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 0,7 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	0,7 mm	100 g
2481261-M3	Sn99,3Cu0,7 ROH1 100 g 1,2 mm	Sn99,3Cu0,7	ROL1	1,2 mm	100 g
2490630-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 0,5 mm	SN99AG03C	ROL1	0,5 mm	100 g
2490631-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 1 mm	SN99AG03C	ROL1	1 mm	100 g
2490632-M3	SN99AG03C ROL1 100 g 1,5 mm	SN99AG03C	ROL1	1,5 mm	100 g
2481256-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 0,5 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,5 mm	100 g
2481257-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 0,7 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	0,7 mm	100 g
2481258-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 1 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1 mm	100 g
2490629-M3	Sn96,5Ag3Cu0,5 ROL1 100 g 1,5 mm	Sn96,5Ag3Cu0,5	ROL1	1,5 mm	100 g



Warnung



2160420

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Noch mehr Löt-Zubehör und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.ch

Die ausführlichen Produktbeschreibungen und aktuelle Preise finden Sie unter conrad.ch



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE



Beispielabbildungen

Lupenleuchten

Typenbezeichnung	T0-7425342	T0-7427310	T0-7567479	T0-7427313	T0-7497012	T0-7427319	T0-7453173
Vergrößerungsfaktor	2,25 x	1,75 x	3 x	1,75x / 4,75 x	1,75 x	1,75 x	1,75 x
Leuchtmittel-Typ	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED	LED / UV-LED	SMD-LED	SMD-LED	SMD-LED
Lichtfarbe	6500 K	3500 - 6500 K	3500 - 6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K
Linsengröße Ø	110 mm	127 mm	127 mm	133 mm	150 x 110 mm	178 mm	102 mm
Lichtstrom gesamt	850 lm	800 lm	800 lm	950 lm	800 lm	1160 lm	450 lm
Anzahl LED's	72	60	60	88	60	72	30
Dimmbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Abmessungen (L x B x H)	50 x 180 x 1030 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	1210 x 200 x 121 mm	720 x 250 x 460 mm	650 x 200 x 600mm	182 x 175 x 350 mm
Leuchtfarbe	Kaltweiss	Warmweiss/ Kaltweiss	Warmweiss / Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss
Befestigungsart	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuss
Leistung	8,5 W	10 W	10 W	9 W	10 W / 5 W	12 W	6 W
EEK	nrel	F (A-G)	nrel	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)
Herstellerefarbe	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss	Weiss
Best.-Nr.	2475114-M3	2475770-M3	2522493-M3	2475771-M3	2499004-M3	2475773-M3	2484391-M3

Typenbezeichnung	T0-7447449	T0-7567476	T0-7173468 T0-7173474	T0-7173471	T0-7306257 T0-7417821	T0-7428480
Vergrößerungsfaktor	1,75 x / 3 x	1,75 x	1,75 x	3 x	1,75 x	1,75 x
Leuchtmittel-Typ	SMD LED	SMD LED	SMD LED	SMD LED	Leuchtstofflampe	LED
Lichtfarbe	6500 K	6500 K	6500 K	6500 K	6400 K	6500 K
Linsengröße Ø	85 mm	156 x 189 mm	127 mm	127 mm	125 mm	127 mm
Lichtstrom gesamt	500 lm	730 lm	650 lm	650 lm	900 lm	610 lm
Anzahl LED's	45	60	60	60	-	56
Dimmbar	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Abmessungen (L x B x H)	300 x 180 x 320 mm	640 x 270 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 230 x 820 mm	650 x 200 x 600 mm	230 x 190 x 385 mm
Leuchtfarbe	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss	Kaltweiss
Befestigungsart	Tischklemme / Tischfuss	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischklemme	Tischfuss
Leistung	6 W	10 W	8 W	8 W	22 W	9 W
EEK	nrel	F (A-G)	F (A-G)	F (A-G)	G (A-G)	G (A-G)
Herstellerefarbe	Weiss	Weiss	Weiss / Schwarz	Weiss	Weiss / Schwarz	Weiss
Best.-Nr.	2482483-M3	2522492-M3	2391156-M3 2391158-M3	2391157-M3	2435419-M3 2472607-M3	2476160-M3

Noch mehr Lupenleuchten und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.ch

10 Immer gleich mitbestellen: Passende Batterien oder umweltfreundliche Akkus!

Hinweis: Rücknahme von Altbatterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Outdoorkoffer

- Staubdicht und wasserdicht nach IP67
- Aus stoss- und schlagfestem Polypropylen
- Inkl. entnehmbaren Schaumstoffeinlagen
- Manuelles Druckausgleichsventil



2582278



2582279



2582280



2582281



2582282



2582283



2582284



2619755



2619756



2619757



2619758



2619759



2619760

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	Belastbarkeit (max.)	Innenmass Breite	Innenmass Höhe	Innenmass Tiefe	Gewicht
2619755-M3	206 x 167 x 90 mm	1,74 l	10 kg	184 mm	78 mm	121 mm	0,65 kg
2582282-M3	240 x 195 x 112 mm	2,9 l	10 kg	150 mm	93 mm	210 mm	0,87 kg
2619756-M3	296 x 212 x 96 mm	3,28 l	15 kg	268 mm	80 mm	153 mm	1,23 kg
2582281-M3	250 x 270 x 125 mm	4,6 l	10 kg	235 mm	110 mm	180 mm	1,2 kg
2582283-M3	350 x 295 x 150 mm	9 l	20 kg	230 mm	130 mm	300 mm	1,8 kg
2582279-M3	245 x 260 x 175 mm	11 l	15 kg	235 mm	130 mm	180 mm	1,4 kg
2619758-M3	549 x 354 x 119 mm	13,68 l	20 kg	451 mm	105 mm	289 mm	2,81 kg
2582280-M3	460 x 360 x 175 mm	14 l	25 kg	425 mm	120 mm	285 mm	3,35 kg
2619757-M3	420 x 330 x 174 mm	14,55 l	20 kg	371 mm	152 mm	258 mm	2,69 kg
2619759-M3	549 x 438 x 124 mm	15,5 l	20 kg	479 mm	97 mm	333 mm	3,7 kg
2582284-M3	500 x 410 x 190 mm	23,4 l	25 kg	325 mm	160 mm	450 mm	4,7 kg
2619760-M3	569 x 425 x 215 mm	25 l	20 kg	505 mm	140 mm	355 mm	4,5 kg
2582278-M3	560 x 430 x 215 mm	30 l	30 kg	340 mm	185 mm	490 mm	5,2 kg

Die Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.ch/toolcraft



Staubdicht und wasserdicht nach IP67



Aus stoss- und schlagfestem Polypropylen



Ergonomischer Griff

Noch mehr Outdoorkoffer und alle zusätzlichen Infos finden Sie unter conrad.ch

Die ausführlichen Produktbeschreibungen und aktuelle Preise finden Sie unter conrad.ch

Schwerlastregal 265 kg

- 265 kg Belastbarkeit pro Regalboden
- Abgerundete Kanten
- Einfache und schnelle Montage



Anwendungsbeispiel



Ausstattung: Schwerlastregal mit einfachem Stecksystem • Leichte Montage • Metallregale für Feuchträume geeignet • Für Keller oder Garagen geeignet • Pflegeleichtes, einbrennlackiertes Metall • Mittelsteg zur Erhöhung der Belastbarkeit

Lieferumfang: 8x Standfüsse • 20x Träger • 5x MDF-Platten • Bedienungsanleitung

Best.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht
2265279-M3	Schwerlastregal 265 kg 1 St.	22,5 kg
2300507-M3	Schwerlastregal 265 kg 2er Set	45 kg
2300508-M3	Schwerlastregal 265 kg 3er Set	67,5 kg

Werkstattwagen WSW-307

- Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugssperre der 7 Schubladen
- 40 kg Tragkraft je Schub
- Kombinierbar mit Kleinteileaufsatzkoffer WKZ-309



Anwendungsbeispiel

Hohe Qualität und perfekte Verarbeitung zeichnen diesen Industrie-Werkstattwagen aus. Alle Schübe laufen in kugelgelagerten Führungsschienen und sind mittels Zentralverriegelung durch ein Zylinderschloss abschliessbar (2 Schlüssel im Lieferumfang). Jedem Schub ist bereits eine Einlegematte beigelegt. Optional kann der WSW-307 mit dem Werkzeug- und Kleinteileaufsatzkoffer WKZ-309 (Best.-Nr. 88 70 90) erweitert werden.



Ausstattung: 5 flache Schübe à 75 mm Höhe • 2 hohe Schübe à 154 mm Höhe • Tragkraft je Schub: 40 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Material: TPR) • Innen-Abm. Schübe (LxB) 569 x 397 mm

Best.-Nr. 887089-M3

Die ausführlichen Produktbeschreibungen und aktuelle Preise finden Sie unter conrad.ch



GARANTIE

Alle Garantiebedingungen von Toolcraft finden Sie unter conrad.ch/toolcraft

- 10 Jahre Herstellergarantie auf alle Handwerkszeuge und ausgesuchte Produkte der Betriebsausstattung.
- Neugeräte, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 10 Jahren einen Defekt aufweisen, werden von Conrad Electronic gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert.