Výtah z online katalogu

SPT 5/ 1-V-7,5 VPE500

Obj.č.:: 1701369

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1701369

Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 41 A, Jmenovité napětí: 1000 V, Rozteč: 7,5 mm, Počet pólů: 1, Způsob připojení: Pružinový spoj, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 90 °

Údaje	
EAN	4 046356 528283
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00445 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 09.09.2009

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

rozměry / póly	
Měřítko rastru	7,5 mm
Počet pólů	1
rozměry kolíku	1,7 x 0,8
vzdálenost kolíků	7,5 mm
průměr vyvrtaného otvoru	2,1 mm

Technická data	
Rodina výrobků	SPT 5/..-V
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV

zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	6 kV
Jmenovité napětí (III/3)	800 V
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	41 A
jmenovitý průřez	6 mm²
Délka odstranění izolace	15 mm

Data připojení

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	8
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,25 mm²
	1,5 mm²

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: GOST, SEV, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.